

OpticSlim 2610 Plus

plustek

OpticSlim Serie



Hochauflösender und kompakter A4 Flachbettscanner



Der **OpticSlim 2610 Plus** ist besonders für den hochauflösenden Scan von Farbvorlagen geeignet. Mit seinen 5 One-Touch Tasten kann das Dokument direkt zum PC gescannt, per E-Mail verschickt oder als PDF erstellt werden. Er benötigt keine Aufwärmphase und es ist nur ein USB Anschluss erforderlich, um die Verbindung zum Computer sowie die Stromversorgung zu gewährleisten.

Der **OpticSlim 2610 Plus** kommt in einem stylischen Design. Durch die kompakten Ausmaße und sein geringes Gewicht lässt er sich leicht transportieren und ist somit gleichermaßen für Heimanwendung als auch den professionellen Einsatz prädestiniert. Die speziellen Gelenke der Abdeckung ermöglichen die Auflage von dickeren Vorlagen wie z.B. Bücher.

OpticSlim 2610 Plus

◆ KEY FEATURES



Die 5 One-Touch Tasten ermöglichen unmittelbaren Zugriff auf Kopieren, OCR, E-Mail, PDF und individuelle Aufgaben



Das spezielle Gelenkdesign des Deckels ermöglichen den Scan von dickeren Dokumentverlagen



USB Verbindung sorgt für Strom- und Datenfluss



Stylisches und kompaktes Design leicht mit Laptop in der Tasche zu transportieren



Für Windows & Mac OS verfügbar

Hardware Voraussetzungen

Pentium® IV oder schnellere CPU
DVD-ROM
Ein verfügbarer USB Port
1GB RAM oder mehr empfohlen
2GB freier HDD Platz (3 GB oder mehr sind empfohlen)

Software

DocAction

Plustek DocAction

Powered by
ABBYY

Nur für Windows.

Spezifikationen

Bildsensor	CIS
Lichtquelle	LED
Optische Auflösung	1200 dpi
Hardware Auflösung	1200 x 1200 dpi
Scan Modi	Farbe: 48-bit input, 24-bit output Graustufe: 16-bit input, 8-bit output S/W: 1-bit output
Scangeschwindigkeit	15 Sek (Farbmodus, 300 dpi, A4)
Scanbereich (B x L)	Max : 216 x 297 mm (8.5" x 11.69")
Action-Tasten	Kopieren, OCR, E-Mail, Individuell, PDF
Stromversorgung	USB Power: 5V / 0.5A
Anschluss	USB 2.0
Nettogewicht	1.4 Kg (3.1 Lbs)
Maße (B x T x H)	378 x 257 x 33 mm (14.88" x 10.12" x 1.30")
Protokoll	TWAIN Compliant
Betriebssysteme	Windows 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8 ~ 10.14

