

DIGITUS VGA zu HDMI Konverter inkl. Audioübertragung

DS-40130-1
EAN 4016032365662



Video Konverter VGA/Stereo Audio auf HDMI bis 1920x1080p (Full HD), kleines Gehäuse, schwarz

Der DIGITUS DS-40130-1 wandelt Ihr analoges VGA Signal in ein digitales HDMI-Signal um. Durch die Umwandlung ist der Anschluss von Geräten, die nur einen VGA-Anschluss besitzen, an einen HDMI Monitor, TV oder Beamer problemlos möglich. Da der VGA-Eingang nur ein Videosignal wiedergeben kann, ist der Konverter zusätzlich mit einer Cinch-Audio-Buchse ausgestattet. Ein eventuell vorhandenes Stereosignal wird so parallel konvertiert und ins HDMI-Signal integriert. Dies ermöglicht es, die Audiosignale über HDMI z.B. an Ihrem Fernseher wiederzugeben.

Wandelt ein VGA-Videosignal in ein HDMI-Videosignal um

- Konvertiert Video- und Audio-Signale von VGA auf HDMI
- Verbinden Sie ältere Geräte mit VGA Port an z.B. Fernseher, Monitore oder Beamer
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- Kleines kompaktes Gehäuse
- HDMI Übertragungsrate: 5 Gbps

- Bandbreite 165MHz/ 1,65 Gbps pro Kanal (4,95 Gbps gesamt)
- Stromzufuhr: USB
- Die mit dem Konverter nutzbaren Auflösungen sind abhängig von Ihrem Gerät/ Ihrer Grafikkarte
- Mögliche Auflösungen: 1920 x 1080 60Hz, 1360 x 768 60Hz, 1280 x 2012 60 Hz, 1024 x 768 60 Hz, 1280 x768 60 Hz, 800 x 600 60 Hz, 640 x 480 60 Hz, 720 x 400 85 Hz
- Maße: 60,5 x 54 x 20,5 mm
- Gewicht: 42 g
- Audio: ja
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Signal Eingang: VGA
- Signal Ausgang: HDMI

Lieferumfang

- VGA auf HDMI Konverter
- USB Stromkabel
- Bedienungsanleitung

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm ³ |
| Karton-VPE | 200 | 14,00 | 26,00 | 47,00 | 55,00 | 67.210,00 |
| Innen-VPE | 1 | 0,07 | 13,50 | 10,70 | 5,00 | 722,25 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,07 | 13,50 | 10,70 | 5,00 | 722,25 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 0,03 | 13,50 | 10,70 | 5,00 | 722,25 |

Weitere Anwendungsbilder:

