

Dell 5820 Tower - MDT - Core i9 10920X X-series 3.5 GHz - 32 GB - SSD 1 TB

Produktbeschreibung: Dell 5820 Tower - MDT - 1 x Core i9 10920X
X-series / 3.5 GHz - RAM 32 GB - SSD 1 TB
- DVD-Writer - keine Grafiken - GigE - Win
10 Pro 64-Bit (mit Win 11 Pro for
Workstations 64-bit Lizenz) - Monitor: keiner
- Schwarz - BTP - mit 3 Jahre Dell
ProSupport

Gruppe: Desktops & Server
Hersteller: Dell
Hersteller Artikel Nr: 5YYXT
EAN: 5397184679173

Beschreibung:
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit dem Precision 5820 Tower. Er bietet
hohe Leistung in einem vielseitigen Design.

Key Selling Points:

- Keinerlei Ablenkung
- Geschaffen für die Zukunft



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Dell 5820 Tower - MDT - Core i9 10920X X-series 3.5 GHz - 32 GB - SSD 1 TB
Typ	Workstation - Mid Tower
Services im Bundle	3 Jahre Dell ProSupport
Prozessor	1 x Intel Core i9 (10. Gen.) 10920X X-series / 3.5 GHz (4.8 GHz) (12 Kerne)
Prozessorsockel	LGA2066 Socket
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology 2
Cache-Speicher	19.25 MB
Cache pro Prozessor	19.25 MB
RAM	32 GB (installiert) / 256 GB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	SSD 1 TB - PCI Express - M.2
Optischer Speicher	DVD-Writer
Grafik-Controller	Keine Grafiken
Audioausgang	Stereo
Netzwerk	GigE
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 Pro 64-Bit-Version + Windows 11 Pro for Workstations 64-bit Edition Lizenz
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.65 cm x 51.83 cm x 41.79 cm
Preistyp	Build To Plan (BTP)

Product Features:

- Keinerlei Ablenkung
Mit dieser extrem geräuscharmen Workstation können Sie sich voll und ganz auf
Ihre Aufgaben konzentrieren. Das thermische Design mit mehreren Kanälen sorgt



selbst unter anspruchsvollen Rechenlasten dank optimierter Kühlung und Akustik in Ihrem System für eine verbesserte Kühlung und leisen Betrieb.

- Geschaffen für die Zukunft

Ihr Precision 5820 Tower wächst mit Ihren Ideen, ganz gleich, wohin der Weg Sie führt.

