

### Acer TravelMate P2 TMP215-53 - 39.62 cm (15.6") - Core i5 1135G7 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Acer TravelMate P2 TMP215-53 - Core i5 1135G7 - Win 10 Pro 64-Bit - Iris Xe Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 39.62 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Schiefer schwarz - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks  
 Hersteller: Acer  
 Hersteller Artikel Nr: NX.VPVEG.00B  
 EAN: 4710886483335

Beschreibung: Mit dem TravelMate P2 können Sie Ihre Arbeit problemlos erledigen, selbst wenn Sie nicht im Büro sind. Dank der höheren Rechenleistung, Portabilität und Strapazierfähigkeit in Kombination mit verschiedenen praktischen Business-Features und erweiterter Konnektivität steigt Ihre Produktivität. Dieses Notebook ist der perfekte Begleiter für unterwegs.



- Key Selling Points:
- Elegant und ansprechend
  - Zuverlässige Verbindungen
  - Überzeugende Sicherheit
  - Langlebig und strapazierfähig

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Acer TravelMate P2 TMP215-53 - 39.62 cm (15.6") - Core i5 1135G7 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit
Prozessor	Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7 (4.2 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4 (1 x 8 GB)
Speicherkapazität	256 GB SSD
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.62 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel Iris Xe Graphics
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hintergrundbeleuchtung	Ja
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet
Batterie	4 Zellen
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe	Schiefer schwarz



Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.39 cm x 25.54 cm x 1.99 cm
Gewicht	1.8 kg
Lokalisierung	Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	TCO Certified Notebooks 8, ENERGY STAR-qualifiziert

### Product Features:

- **Elegant und ansprechend**  
Das TravelMate P2 überzeugt durch ein elegantes, robustes Gehäuse. Es kombiniert Style, Funktionalität und Portabilität in einem Gerät. Das FHD-Display sorgt für mehr Helligkeit, besseren Kontrast und erstaunlich genaue Farben. Der schmalere Rahmen unterstreicht das elegante Design, sodass Sie den ganzen Tag lang produktiv sein können.
- **Zuverlässige Verbindungen**  
Videokonferenzen in schlechter Qualität gehören der Vergangenheit an. Dank der modernen Intel Wi-Fi 6-Technologie (802.11ax) können Sie jetzt ein reibungsloseres Wireless-Erlebnis mit einer bis zu 3-mal schnelleren Geschwindigkeit als mit standardmäßigem Wi-Fi 5 (802.11ac) genießen.
- **Überzeugende Sicherheit**  
TPM 2.0 sorgt für eine sichere Authentifizierung und schützt Unternehmensdaten, während die Kameraabdeckung die Linse der Webcam abdeckt und so Ihre Privatsphäre schützt, wenn die Kamera nicht verwendet wird.
- **Langlebig und strapazierfähig**  
Non-Stop-Unterstützung an langen Arbeitstagen und in Meetings. Das TravelMate P2 bietet eine lange Akkulaufzeit, sodass Sie problemlos den ganzen Tag arbeiten können, ohne das Notebook zwischendurch aufladen zu müssen. Das nach Militärstandard getestete Gehäuse ist äußerst widerstandsfähig, für den täglichen Einsatz bestens geeignet und selbst Stöße, Stürze, Regen und mehr können ihm nichts anhaben.