



ICY BOX IB-DK4027-CPD

USB Type-C® DockingStation

Haupteigenschaften

- Hochwertiges und stylisches Aluminiumgehäuse mit hochglänzender Glasoberfläche
- 1x High-Speed HDMI® Type-A bis zu 3840x2160@30 Hz
- 1x VGA bis zu 1920x1080@60 Hz
- 3x USB 3.0 Type-A Anschluss mit Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
- 1x Single-LUN Kartenleser für SD 2.0 und microSD 2.0 Karten mit bis zu 25 MB/s
- 1x RJ45 Ethernet Schnittstelle, unterstützt 10/100/1000 Mbit/s
- 1x 3,5 mm Stereo Kombianschluss für Headsets
- 1x USB Type-C® Schnittstelle mit Power Delivery Unterstützung, keine Datenübertragung
- Versorgt Ihr Notebook mit bis zu 100 W über den USB Type-C® Anschluss unter Verwendung des originalen Type-C® Netzteils des Computers
- Bus-powered, kein Netzteil erforderlich

Technische Daten

Modell	IB-DK4027-CPD
Artikel Nr.	60807
EAN-Code	4250078171416
Marke	ICY BOX
Farbe	Anthrazit/Schwarz
Material	Glas, Aluminium, Kunststoff
Anschluss zum Hostcomputer	USB 3.1 (Gen 2)
Übertragungsrates	Bis zu 10 Gbit/s
UASP Unterstützung	Ja
Ausgangsschnittstellen	3x USB 3.0 Type-A - Bis zu 5 Gbit/s 1x USB PD Type-C®
Power Delivery Unterstützung	Ja, bis zu 100 Watt
Videoschnittstellen 1	1x HDMI® - Bis max. 3840x2160@30 Hz
Videoschnittstellen 2	1x VGA - Bis max. 1920x1080@60 Hz Zweifacher Videoausgang: HDMI® und VGA nur im Spiegelmodus
Zusätzliche Schnittstelle	Gigabit LAN RJ45 - Bis zu 1000 Mbit/s



Verpackungsinhalt

IB-DK4027-CPD, 1x Transportbeutel, 1x Handbuch

Kartenschächte

Single-LUN

Kartenkapazität

Kabellänge

Plug & Play

LED

Kühlung

Stromversorgung

Betriebssystem

Systemvoraussetzungen

SD 2.0 & microSD 2.0 - Bis zu 45 MB/s

Ja, der Kartenleser kann nur mit einer Speicherkarte zurzeit arbeiten

Bis zu 2 TB

30 cm

Ja

Betrieb

Passiv

Bus-gespeist

Windows®, macOS®, Android™

- Windows® / macOS® / Chrome OS® basierter Computer mit USB Type-C® Anschluss

- Kompatibel mit Thunderbolt™ 3 / 4-fähigen Computern

- DisplayPort™ Alt Mode und Power Delivery Unterstützung erforderlich

- Netzteil nicht enthalten (nur notwendig für Power Delivery)



ICY BOX **IB-DK4027-CPD** USB Type-C® DockingStation



Kleines Multi-Tool

Die IB-DK4027-CPD ist ideal für unterwegs. Durch die kompakte Bauweise findet diese kleine DockingStation in jeder Tasche einen Platz. Hochwertiges Aluminium und eine widerstandsfähige Glasabdeckung machen sie zum robusten Reisebegleiter, mit dem immer der richtige Anschluss fürs Notebook dabei ist.



Einfach gut verbunden

Wie man es dreht und wendet, mit USB Type-C® liegt man immer richtig. Denn mit dem verdrehsicheren Anschluss verbindet man DockingStation und Notebook quasi im Schlaf. Auch bietet USB Type-C® unglaubliche Vielseitigkeit: Datenübertragung, Video- und Audioausgabe sowie Stromversorgung über einen einzigen Anschluss.



Das Smartphone als PC

Unsere IB-DK4027-CPD lässt kleine Dinge groß erscheinen! „DeX“-fähige Samsung-Geräte und Huawei-Smartphones mit „Easy Projection“ können als Host auf einem Bildschirm wiedergegeben werden, der z.B. per HDMI® an der DockingStation hängt. Auch Eingabegeräte und Speichermedien können so genutzt werden.

Logistische Daten

Verpackungseinheit	60 Stk. / Karton
Gesamtgewicht	13,3 kg
Bruttogewicht (mit Verp.)	0,210 kg
Nettogewicht	0,130 kg

Abmessung/Karton	440x330x280 mm
Abmessung (mit Verp.)	25x100x200 mm
Abmessung des Artikels	64x125x15 mm
Ursprungsland	China