

DIGITUS 4K DisplayPort - HDMI Splitter, 1x2

DS-45403
EAN 4016032432326



4K DisplayPort auf HDMI Splitter 1x DP Eingang, 2x HDMI Ausgang, bis zu 4K*2K@30Hz

Mit Hilfe des DIGITUS DS-45403, verteilen Sie ein DisplayPort Signal auf bis zu zwei HDMI-fähige Geräte, wie zum Beispiel externe Monitore, Fernseher oder Beamer. Dank der MST (Multi-Stream-Transport) Unterstützung, haben Sie die Möglichkeit Ihre Desktop-Oberfläche zu duplizieren oder alternativ komplett unabhängige Inhalte auf jedem Monitor darzustellen. Das steigert die Produktivität, da Multitasking-Anwendungen deutlich erleichtert werden. Der Splitter bietet somit eine ideale Lösung sowohl für gewerbliche Anwendungen wie z.B. für Video-Wand-Präsentationen, Grafikanwendungen oder Produktdarstellungen (Büro-/Geschäftsräume, Messestände etc.), als auch im privaten Bereich. Egal ob Bilder, Präsentationen, Filme/Video oder Spiele, mit dem Digitus DisplayPort - HDMI Splitter, erleben Sie Ihre Inhalte in ultrascharfer 4K UHD Auflösung und das auf bis zu zwei HDMI-Monitoren.

Verteilt ein DisplayPort-Signal auf bis zu zwei HDMI-fähige Geräte wie externe Monitore, Fernsehgeräte, Projektoren, etc.

- Verteilt ein DisplayPort-Signal auf bis zu zwei HDMI-fähige Geräte wie externe Monitore, Fernsehgeräte, Projektoren, etc.
- Unterstützt 4K2K (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- MST (Multi-Stream-Transport) Unterstützung - Darstellung von zwei unterschiedlichen Inhalten auf den jeweiligen HDMI-Bildschirmen
- Ideale Lösung für Video-Wand-Präsentationen oder Grafikanwendungen
- DisplayPort 1.2a kompatibel

- Eingang: 1x DisplayPort
- Ausgänge: 2x HDMI
- Unterstützt Deep Color, 16 bit
- HDCP 1.3 Unterstützung
- HDMI Bandbreite: 3 Gbps pro Kanal
- Unterstützt HDCP Repeater
- Unterstützt digitale Audioübertragung
- Unterstützt bis zu 8 Kanal LPCM, komprimierte Audio und HBR Audio Formate
- Unterstützt 3D-Video
- Kabellänge: 10 cm / 18 cm inkl. Steckverbinder
- Kompaktes Gehäuse - perfekt für eine dezente Platzierung
- Netzteil: 5V/1A
- Geringer Stromverbrauch (Standby Modus: 25mW)
- Abmessungen: L 6,5 x B 6,7 x H 2,4 cm
- Farbe: schwarz
- Anzahl der Ports: 2
- HDTV Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Signal Eingang: DisplayPort
- Signal Ausgang: HDMI
- Signal Ausgang: HDMI

Lieferumfang

- 4K DisplayPort - HDMI Splitter, 1x2
- Netzteil: 5V/1A
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Silikon Schutz-Case

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	40	4,50	52,00	50,00	22,00	57.200,00
Innen-VPE	1	0,11	23,50	9,50	5,00	1.116,25
Einzel-VPE	1	0,11	23,50	9,50	5,00	1.116,25
Netto einzeln ohne VP	1	0,04	23,50	9,50	5,00	1.116,25

Weitere Anwendungsbilder:

