


# DIGITUS 4-Port USB 3.0 PCI Express Add-On Karte

DS-30226  
EAN 4016032464396



**USB PCI Express Add-On card USB3.0, 4-port A/F, Chipset: VL805, self powered**

Dieser vollwertige USB 3.0 Host-Controller erweitert Ihren PC mit PCIe-Steckplatz um vier USB 3.0 Anschlüsse. Die Stromversorgung erfolgt über den PCI Express Slot und stellt für jeden USB-Port einen maximalen Strom von 3.000 mA bereit. Nutzen Sie Bus-Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps durch USB SuperSpeed, abwärtskompatibel zu älteren USB-Geräten mit Hi-Speed, Full Speed & Low Speed. Schliessen Sie USB-Geräte wie Drucker, Scanner, Kamera oder eine externe Festplatte an. Unterstützt Hot-Plugging & Plug and Play - keine Treiberinstallation notwendig. Genießen Sie höchste SuperSpeed Datenübertragungen mit der DIGITUS® USB 3.0 PCIe Karte und kopieren Sie große Datenmengen in kürzester Zeit.

**Erweitern Sie Ihren PC mit PCIe-Steckplatz um 4 vollwertige USB 3.0 Ports (USB A) mit bis zu 3000 mA**

- Anschlüsse: 4 x USB A (USB 3.0)
- USB-Übertragungsraten: SuperSpeed (5 Gbps), Hi-Speed (480Mbps), Full Speed (12Mbps) & Low Speed (1,5 Mbps)
- Stromversorgung: 5 V / 3000 mA pro Port max.
- Chipsatz: VIA / VL805

- Für PCIe-Steckplätze: x1/x4/x8/x16
- Kein externes Netzteil notwendig, Stromversorgung über PCIe-Slot
- Konform zur Universal Serial Bus 3.0 Spezifikation (Rev.1), abwärtskompatibel zu 2.0
- Konform zur eXtensible Host Controller Interface Spezifikation Rev. 1.0
- Konform zur PCI Express Spezifikation 2.0, abwärtskompatibel zu 1.0
- Unterstützt USB Legacy Funktion
- USB Attached SCSI Protocol (USAP) Mode
- Plug and Play - keine Treiber notwendig
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10/8.1/8/7, Linux (32/64Bit)
- Abmessungen: 10 x 12,1 x 2 cm (B x T x H)
- Gewicht: 60 g

**Lieferumfang**

- 1 x 4-Port USB 3.0 PCI Express Add-On Karte
- 1 x Low Profile Slotblende
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x CD

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	40	4,51	41,00	41,00	39,00	65.559,00
Innen-VPE	1	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,11	13,00	14,00	3,00	546,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,07	13,00	14,00	3,00	546,00

**Weitere Anwendungsbilder:**

