



D-Link[®]

WIRELESS AC1200 DUAL BAND ACCESS POINT
DAP-1665

**QUICK
INSTALLATION
GUIDE**

VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

SADRŽAJ PAKIRANJA



WIRELESS AC1200 DUAL BAND ACCESS POINT DAP-1665

Napomena: S dvije uklonjive antene.



STRUJNI ADAPTER (12 V, 1A) (UKLJUČUJUĆI 2 ADAPTERA)

NAPAJA DAP-1665




ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)

RABI SE ZA POVEZIVANJE S RAČUNALOM



PRIRUČNIK PROIZVODA NA CD-U



NAPOMENA ZA WI-FI KONFIGURACIJU


SADRŽI INFORMACIJE O ZADANIM WI-FI
POSTAVKAMA AP-a



Ako neki od navedenih dijelova nedostaje, obratite se
prodavaču.


POSTAVLJANJE PROIZVODA

INSTALACIJA PROIZVODA




POSTAVITE PRISTUPNU TOČKU

Za bolji prijam bežičnih signala pristupnu točku postavite na otvoreno područje na mjestu na kojem želite raditi. Ako je rabite kao pojačivač signala, pobrinite se da se pristupna točka nalazi u dometu bežičnog signala mreže koju želite pojačati.



UKLJUČITE NAPAJANJE

Ukopčajte priloženi adapter za napajanje u poleđinu DAP-1665, a drugi kraj ukopčajte u električnu utičnicu. Kako biste uključili napajanje, pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na poleđini pristupne točke. Pričekajte približno 30 sekundi da se uređaj dovrši procese prilikom pokretanja.



PRIKLJUČITE DAP-1665

Jedan kraj priloženog Ethernet kabela ukopčajte u LAN port na poleđini DAP-1665, a drugi kraj u Ethernet priključak vašeg računala. DAP-1665 možete povezati i putem Wi-Fi mreže. Otvorite Wi-Fi postavke vašeg računala. Odaberite naziv mreže (SSID) otisnut u obavijesti o Wi-Fi konfiguraciji (npr. **dlink-A8FA**) te potom unesite Wi-Fi zaporku koja je također otisnuta u obavijesti o Wi-Fi konfiguraciji (npr. **akbdj19368**).

KONFIGURIRANJE PROIZVODA (WEB USLUŽNI PROGRAM)

Za konfiguriranje na stolnom ili prijenosnom računalu otvorite web preglednik (npr. Internet Explorer) i unesite **http://dlinkap.local**. u adresnu traku. Time ćete biti preusmjereni na web uslužni program za konfiguriranje. Zadano korisničko ime je Admin , a polje za zaporku ostavite prazno. Za nastavak kliknite Prijava. Nakon što se prijavite, kliknite Pokreni čarobnjak za postavljanje kako biste izvršili postupak postavljanja. Detaljnije informacije o konfiguraciji pristupne točke potražite u priloženom korisničkom priručniku.

URL ZA PRIJAVU: <http://dlinkap> ili <http://dlinkap.local>.


KORISNIČKO IME: Admin
ZAPORKA: (zadano je prazno)


Ako imate više od jedne pristupne točke, unesite **http://dlinkapxxxx** ili **http://dlinkapxxxx.local**. (gdje **xxxx** predstavlja posljednje četiri znamenke MAC adrese pristupne točke koju možete pronaći na naljepnici na dnu uređaja).

OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

POTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

1. ZAŠTO NE MOGU PRISTUPITI WEB USLUŽNOM PROGRAMU ZA KONFIGURACIJU?

- Provjerite fizičku vezu između računala i pristupne točke. LED lampica LAN  na pristupnoj točki mora svijetliti, označavajući da veza postoji. Pobrinite se i da je Ethernet port vašeg računala omogućen i da pravilno funkcionira.
- Ako za povezivanje s pristupnom točkom rabite Wi-Fi vezu, pobrinite se da se povežete s pravom bežičnom mrežom te da nema problema s povezivanjem. Ako i dalje ne možete pristupiti uslužnom programu za konfiguraciju, pokušajte se povezati s pristupnom točkom putem priloženog Ethernet kabela.



2. KAKO VRATITI ZADANE POSTAVKE PRISTUPNE TOČKE DAP-1665?

- Pristupna točke mora biti uključena.
- Pritisnite i držite gumb za ponovno postavljanje na poleđini uređaja 5 sekundi.
Napomena: Vraćanjem tvorničkih postavki pristupne točke brišu se trenutne postavke konfiguracije. Morate ponoviti postupak opisan gore u vodiču za instalaciju kako biste piste ponovno konfigurirali pristupnu točku.

3. KAKO DODATI NOVI BEŽIČNI KLIJENT ILI RAČUNALO AKO SAM ZABORAVIO/LA NAZIV BEŽIČNE MREŽE (SSID) ILI KLJUČ ZA ŠIFRIRANJE BEŽIČNE MREŽE?

- Ako niste promijenili zadane tvorničke postavke za Wi-fi, za povezivanje s pristupnom točkom možete uporabiti podatke navedene na isporučenoj kartici za Wi-Fi konfiguriranje.
- Ako ste promijenili postavke za Wi-Fi, pristupite web uslužnom programu za konfiguriranje na način opisan na prethodnoj stranici i ponovno izvršite čarobnjak za postavljanje kako biste obnovili bežične postavke.
- Zabilježite te postavke kako biste ih mogli unijeti za svaki bežično povezani uređaj.

TEHNIČKA PODRŠKA

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na <http://www.dlink.com>

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

TECHNICAL SUPPORT

UK	www.dlink.com
IRELAND	www.dlink.com
GERMANY	www.dlink.com
FRANCE	www.dlink.com
SPAIN	www.dlink.com
ITALY	www.dlink.com
NETHERLANDS	www.dlink.com
BELGIUM	www.dlink.com
LUXEMBURG	www.dlink.com
POLAND	www.dlink.com
CZECH	www.dlink.com
HUNGARY	www.dlink.com
NORWAY	www.dlink.com
DENMARK	www.dlink.com
FINLAND	www.dlink.com
SWEDEN	www.dlink.com
GREECE	www.dlink.com
PORTUGAL	www.dlink.com