



TK-CD15 (V1.0R)

INFORMATIONEN ZUM SETUP

UPC-Strichcode	710931170177
UPC-Nummer auf Umkarton	10710931170174
Seite des Produkts	http://www.trendnet.com/langge/products/product-detail.asp?prod=140_TK-CD15
Weitere Bilder	http://www.trendnet.com/langge/support/supportdetail.asp?prod=140_TK-CD15
Alternativer Produktname	15 Fuß DVI-I, USB und Audio KVM Kabelset
Wesentliche Suchbegriffe	KVM-Kabel, DVI-I KVM Kabelset, 15 Fuß lang
Paketgröße	21,0 x 20,0 x 5,0 cm (9 x 8 x 2 Zoll)
Paketgewicht	0,86kg (1,89 lbs)
Geräte pro Verpackung	25
Abmessungen der Verpackung	47 x 31 x 26 cm (19 x 13 x 11 Zoll)
Gesamtgewicht	19,50kg (43 lbs)
Harmonisierter Tarifcode	8544429090
ECCN	EAR99
Herkunftsland	China
Verfügbarkeitsdatum	December 2018
Garantie	2 Jahre Begrenzte



15 Fuß DVI-I, USB und Audio KVM Kabelset

TK-CD15 (v1.0R)

- Kompatibel mit TK-232DV KVM Switch
- DVI-I Kabelschnittstelle
- USB-Kabel für Maus- und Tastaturanschlüsse
- 3,5-mm-Kabel für Mikrofon- und Lautsprecheranschlüsse

Das 15 Fuß DVI-I, USB und Audio KVM Kabelset, Modell TK-CD15, ist für den Anschluss eines DVI Computers an den TRENDnet TK-232 KVM Switch konzipiert. Das Kabelset besteht aus einer USB-Maus/Tastatur, DVI-I und 3,5-mm-Audioanschlüssen für einen einzelnen Computer.

**DVI-I**

Konzipiert für Verbindung eines DVI-I Computers mit dem TK-232DV KVM Switch

**USB**

Ein einziges USB-Kabel für den Anschluss von USB-Maus/Tastatur

**Audiunterstützung**

Mit 3,5-mm-Lautsprecher- und Mikrofonanschlüssen für volle Audiunterstützung

Technische Spezifikationen

KVM-Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none">• Tastatur/Maus: USB Typ B• Monitore: DVI-I• Lautsprecherbuchse: 3,5mm• Mikrofonbuchse: 3,5mm
PC-Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none">• Tastatur/Maus: USB Typ A• Monitore: DVI-I• Lautsprecherbuchse: 3,5mm• Mikrofonbuchse: 3,5mm
Betriebstemperatur	<ul style="list-style-type: none">• 0° – 40° C (32° – 104° F)
Betriebsfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% nicht-kondensierend
Länge	<ul style="list-style-type: none">• 4,57m (15 Fuß)
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• 726g (25,6 Unzen)
Garantie	<ul style="list-style-type: none">• 2 Jahre

PACKUNGSIHALT

- TK-CD15

Alle Verweise auf die Geschwindigkeit dienen nur zu Vergleichszwecken. Produktspezifikationen, Größe und Form können ohne Vorankündigung geändert werden, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dem hierin dargestellten abweichen.