



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

## Infravörös pontlámpa CCD kamerákhoz

Rendelési szám: 114995

Az infravörös pontlámpák segítségével a CCD kamerák még teljes sötétségben is képesek felismerni tárgyakat. Az infravörös fény az emberi szem számára láthatatlan, a CCD kamerák viszont jól látnak az infravörös pontlámpa segítségével. Tökéletes megoldás bejáratok, utak, stb. észrevétlen megfigyelésére. A lámpa tápfeszültsége 12-15 V=, <300 mA. Hatótávolsága max. 5m.

### Biztonsági előírások

Ez a kezelési utasítás ehhez a termékhez tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe állítással és a kezeléssel kapcsolatban. Erről akkor se feledkezz-ünk meg, ha a készüléket továbbadjuk másnak.

A készülék használata 14 évnél fiatalabb személyeknek nem megengedett (nem rendelkezik gyerekjátéknak megfelelő CE-megfelelőségi bizonyítvánnyal).

Soha ne tegyék ki a készüléket magas hőmérséklet, magas páratartalom, vagy erős rezgések behatásának.

Az üzembe helyezést csak szakember végezheti a készülék biztonságos üzemelésének biztosítása érdekében.

A készülék tápfeszültség-igényét telepről, vagy biztonsági vizsgálaton átesett hálózati tápegységről szabad biztosítani.

Ipari létesítményekben az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó balesetelhárítási rendszabályait is figyelembe kell venni.

Iskolákban, oktatási központokban, hobbi- és barkácsolóhelyekben a készülék üzemeltetése csak szakképzett személy felügyelete mellett megengedett. Soha ne helyezzük a készüléket gyúlékony vagy éghető anyagok közelébe (pl.: függöny).

A gyártó nem vállal felelősséget a használati utasításban, illetve a biztonsági előírásokban leírtak figyelmen kívül hagyásából adódó anyagi károkért, és személyi sérülésekért, továbbá az ezekből származó következményes károkért sem.

### Az infravörös keresőlámpa

Az infravörös keresőlámpát (méretek: kb. 72 x 50 x 18mm) vízmentes helyre kell felszerelni. Akár egy 12V-os akkumulátorról, akár 12-15 V= közötti kimeneti feszültségű stabilizált hálózati tápegységről működtethető. (Egy teljesen feltöltött 12V-os akkumulátor kimeneti feszültsége kb. 13,5 V=). A hálózati tápegység áram-terhelhetősége minimum 300 mA kell, hogy legyen!

**Fontos!** A keresőlámpa csak egyenárammal működtethető, váltóáramról üzemeltetni tilos! A lámpát jól szellőző helyre kell felszerelni (ne szereljük be hőszigetelt készülékházba).

fehér; kék; a sugárzás iránya