

FL CAT6 PATCH 3,0

Rendelési szám: 2891686



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2891686>

Patch-kábel, CAT6, gyárilag konfekcionált, 3,0 m

Ethernet

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 167567
Csomag	10
Vámtarifa	85444210
Katalógusoldal információ	Oldal 418 (CAT-8-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.10.30



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok	
Külső köpeny	
Külső köpeny, anyaga	LSFROH
Külső átmérő	5,5 mm
Elemi szál	
Egyes ér modulonként	8
Egyes ér, anyag	Cu vezeték
Elemi ér, keresztmetszet	0,14 mm ²

Mechanikai tulajdonságok

Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett	30 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-10 °C ... 60 °C

Általános adatok

U _N névleges feszültség	150 V _{eff}
------------------------------------	----------------------

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Általános

2891194	FL PATCH CCODE BK	Színkódolt Patch-kábel, fekete
2891495	FL PATCH CCODE BN	Színkódolt Patch-kábel, barna
2891291	FL PATCH CCODE BU	Színkódolt Patch-kábel, kék
2891796	FL PATCH CCODE GN	Színkódolt Patch-kábel, zöld
2891699	FL PATCH CCODE GY	Színkódolt Patch-kábel, szürke
2891893	FL PATCH CCODE RD	Színkódolt Patch-kábel, piros
2891990	FL PATCH CCODE VT	Színjelzés patchkábel számára, ibolya
2891592	FL PATCH CCODE YE	Színkódolt Patch-kábel, sárga
2891424	FL PATCH GUARD	Lezárható biztonsági elem
2891246	FL PATCH SAFE CLIP	Biztonsági elem FL patchkábelhez

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;