



ICY BOX IB-382H-C31

USB Type-C® Gehäuse mit integriertem USB Hub für 3,5" & 2,5" HDD/SSD

Haupteigenschaften

- Type-C® Gehäuse für 2,5" oder 3,5" HDD/SSD
- Integrierter Hub mit 1x USB Type-C®, 2x USB Type-A
- Alle Ports mit USB 3.2 (Gen 2) mit bis zu 10 Gbit/s
- SATA III bis zu 6 Gbit/s
- Plug & Play und HotSwap
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse



Verpackungsinhalt

1x IB-382H-C31, 1x Netzteil, 1x USB Type-C® zu Type-C® Kabel, 1x USB Type-C® zu Type-A Kabel, 1x Schraubenset, 1x Schraubendreher, 1x Standfuß, 1x Handbuch

Technische Daten

Modell	IB-382H-C31
Artikel Nr.	60087
EAN-Code	4250078170556
Marke	ICY BOX
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium, Kunststoff
Anschluss zum Hostcomputer	USB 3.2 (Gen 2) Type-C®
Festplattengröße	2,5", 3,5"
Festplattenhöhe	Bis zu 20 mm
Festplattenanschluss	SATA I, II, III (6 Gbit/s)
Festplattenkapazität	Unbeschränkt
UASP Unterstützung	Ja
Übertragungsrage	Bis zu 10 Gbit/s
HotSwap	Ja
Plug & Play	Ja
Ein-/Ausschalter	Ja

Zusätzliche Schnittstelle (Hub)

1x USB 3.2 (Gen 2) Type-C®
2x USB 3.2 (Gen 2) Type-A
Betrieb und Zugriff

LED

Stromversorgung

Netzteil-Steckermaße [mm]

Betriebssystem

Systemvoraussetzungen

12 V / 2 A Netzteil
4,75 (Ø Außen) x 2,1 (Ø Innen) x 10 (Länge)
Windows®, macOS®
Mindestens ein freier USB 3.2 (Gen 2) Type-C® oder Type-A Anschluss, alternativ ein freier Thunderbolt™ 3 Anschluss und mindestens eine freie 230 V EU Steckdose.



ICY BOX **IB-382H-C31**

USB Type-C® Gehäuse mit integriertem USB Hub
für 3,5" & 2,5" HDD/SSD



Festplattengehäuse und Hub in einem

Das IB-382H-C31 ist nicht nur ein Gehäuse für eine 2,5" oder 3,5" Festplatte. Auf der Rückseite ist außerdem ein USB 3.2 (Gen 2) Hub verbaut, der für optimale Konnektivität mit bis zu 10 Gbit/s sorgt. Ein blauer, stylischer LED-Ring auf der Vorderseite zeigt den aktuellen Status der Festplatte an.



Eins für zwei

In dem IB-382H-C31 finden nicht nur die großen 3,5" Festplatten Platz, es können auch schnelle 2,5" SATA SSDs verbaut werden, um den Performanceschub der USB 3.2 (Gen 2) Schnittstelle voll ausnutzen zu können.



Schnell, schneller, USB 3.2 (Gen 2)

Nicht nur der verbaute Datenträger ist mit USB 3.2 (Gen 2) angebunden und transferiert Ihre Daten blitzschnell von A nach B. Die drei USB Anschlüsse auf der Rückseite unterstützen ebenfalls USB 3.2 (Gen 2) mit bis zu 10 Gbit/s. So können auch weitere USB Geräte leistungsstark bedient werden.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 20 Stk. / Karton
Gesamtgewicht: 13.5 kg
Bruttogewicht (mit Verp.): 0.72 kg
Nettogewicht: 0.27 kg

Abmessung/Karton: 500x470x280 mm
Abmessung (mit Verp.): 90x130x230 mm
Abmessung des Artikels: 90x130x230 mm
Ursprungsland: China