

Tartozékok
SHIELD LEVER 8 MOD 35mm**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Sok az elvárás egy csatlakozás árnyékolásával kapcsolatban. Több testre szabott megoldás áll rendelkezésre, hogy az árnyékolás ezeknek a követelményeknek megfeleljen:

- Kisülés elleni árnyékolás EMC (elektromágneses kompatibilitású) tömszelencével
- Árnyékoló kengyelek és klipek együttes használata
A modelltől függően árnyékoló kengyel használható:
- szabványos érintkezőbetétekkel
- műanyag keretes ConCept moduláris rendszerrel
- fémkeretes ConCept moduláris rendszerrel.

Az árnyékolt vezeték az árnyékoló kengyelhez árnyékoló klipekkel van rögzítve. Az árnyékoló klipek különböző méretekből állnak rendelkezésre a különböző méretű vezetékekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	SHIELD LEVER 8 MOD 35mm
Rendelési szám	1000950001
Verzió	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Árnyékolás rögzítő
GTIN (EAN)	4032248691531
Menny.	1 Stück

Tartozékok
SHIELD LEVER 8 MOD 35mm

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	36 g
-------------	------

Anyag

Szín	Ezüstsürke	Anyag	Horganyzott acéllemez
------	------------	-------	-----------------------

Kialakítás

Termékcsalád	Tartozékok	Terméktípus	Árnyékolás rögzítő
--------------	------------	-------------	--------------------

Általános adatok

Méret	8
-------	---

Besorolások

ETIM 5.0	EC002636	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-25
eClass 6.2	27-26-07-03	eClass 7.1	27-44-01-01
eClass 8.1	27-44-01-01	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-01-92		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD