

SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16
Rendelési szám	1052050000
Verzió	Beépített dugók, M12, Hüvely (mama) , egyenes, M 16, Pólusszám: 5
GTIN (EAN)	4032248791071
Menny.	1 Stück

SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	66 g
-------------	------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	90 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-30 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-101	Tanúsítvány száma (cURus)	E307231
----------------------	-----------------	---------------------------	---------

Általános adatok

Anyag	PVC	Csatlakozási menet	M12
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Kódolás	A
Névleges feszültség	60 V	Névleges feszültség (szöveg)	250 V (4-pole)/ 60 V (5-pole)/ 30 V (8 and 12-pole)
Névleges áram	4 A (4 és 5 pólusú)/ 2 A (8 pólusú)/ 1,5 A (12 pólusú)	Pólusszám	5
Sodrat / kábelhossz	1,5 m	Tömszelencék	M 16
Vezeték külső átm.	-	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Érintkező felület	Aranyozott	Érkeresztmetszet	0,34 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC002061	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 5.1	27-26-07-01	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-01-02	eClass 8.1	27-44-01-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
Tervezési adatok	WSCAD

SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

Kapcsolási rajz



Póluskiosztás

