



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

LCD-s akkutöltő USB-vel, szivargyújtó csatlakozással és 4 db 2700 mAh NiMh ceruzaakkival

Rend.sz.: 200171

A töltő használata

Csatlakoztassa töltőjét a három lehetséges energiaforrás egyikéhez:

- AC 100-240V hálózati csatlakozóval
- DC 12V 12V adapterrel
- DC 5V (500mA) USB vezetékkel

Töltő bekapcsolásával, a cellák behelyezése előtt kigyullad a VARTA logó.

Helyezzen 2 vagy 4 AA vagy AAA újratölthető akkumulátort az akkumulátortartóba. Az akkumulátorokat párokban kell behelyezni.

Lehetőség van az AA és az AAA akkumulátorok vegyes használatára is. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátorok a helyes polaritásnak megfelelően vannak behelyezve, és hogy mindegyik akkumulátor érintkezik mindkét érintkezővel.

A cellák aktuális töltöttségi szintjét a cella szimbólumban megjelenő csíkok jelzik. Kb. 10 mp-t vesz igénybe a cellák töltöttségi szintjének ellenőrzése.

Az eredmény ezután megjelenik a kék LCD-n.

A töltés megkezdésével az első csík a cellaszimbólum alsó egyharmadában jelenik meg. Töltés folyamatának kijelzése az alábbiak szerint működik:

- mozgó csíkok = töltés folyamatban
- mindhárom csík befi xálva = töltés kész
- üres cella szimbólum = nincs töltés (hiba)

A töltési idő kb. 120 perc (2 AA cella), 240 perc (4 AA cella) ill 150 perc (2 vagy 4 AAA cella), továbbá függ a cella kiinduló kapacitásától és a töltési körülményektől.

Töltési idő USB-In funkcióval 2 cella esetén kb. 5 óra, ill. 4 cella esetén 10 óra.

Az automatikus töltés-kontroll megelőzi a cellák túltöltöttségét.

Csepptöltési funkció.

Tipppek a helyes töltéshez

A csepptöltés garantálja, hogy az újratölthető akkumulátorok mindig frissen és teljesen fel legyenek töltve, ezért az akkumulátorokat mindig hagyja a töltőkészülékben, ha nincs rájuk azonnal szüksége. Amikor akkumulátort cserél egy készülékben, akkor a lehető leghamarabb töltsse fel az üres akkumulátorokat, hogy azok készen álljanak a következő használatra. A legjobb töltési eredmények elérése érdekében használjon Varta töltőjéhez Varta "Rechargeable Power Accu" és Varta "Ready2Use" akkumulátorokat. Ezt az akkumulátortöltőt úgy tervezték, hogy bárhol a világon használható legyen (100-240V, 50-60Hz). Az adott országban azonban szükség esetén esetleg adapterre lehet szüksége.

Biztonság

Ezt az akkumulátortöltőt kizárólag újratölthető akkumulátorokkal történő használatra szánták. Egyéb típusú (alkáli, RAM, cink-szén) akkumulátorok töltése a cellák felrobbanását okozhatja, és a legrosszabb esetben sérüléshez vezethet. A töltő biztonsági időzítővel, delta feszültségkikapcsoló funkcióval és hőmérsékletszabályozó funkcióval van felszerelve. Ne próbáljon újratölteni korrodált, sérült vagy lyukas akkumulátorokat. A készülék sérülése vagy hibás működése esetén kérjük, hogy lépjen kapcsolatba Varta márkakereskedőjével.

További információ

A megfelelő kapacitásokhoz tartozó pontos töltési idők a gyári használati utasítás utolsó oldalán találhatóak. A Varta újratölthető termékek teljes vertikumáról történő tájékozódáshoz látogasson el a www.varta-consumer.com weboldalra.

Védje környezetünket

Az akkumulátorok leselejtezéséről szóló további információk érhetők el a www.varta-consumer.com weboldalon.