



Lindy 43309, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 5 Mbit/s, Grau, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polycarbonat (PC), USB

Gruppe	USB-Hubs
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	43309
EAN/UPC	4002888433099

Beschreibung

Lindy 43309. Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, Hub-Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Datenübertragungsrate: 5 Mbit/s, Produktfarbe: Grau, Gehäusematerial: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polycarbonat (PC). Netzteiltyp: USB, Eingangsspannung: 5 V. Breite: 100 mm, Tiefe: 30 mm, Höhe: 9 mm. Verpackungsbreite: 174 mm, Verpackungstiefe: 194 mm, Verpackungshöhe: 15 mm

Hauptmerkmale

Allgemein

Hostschnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Datenübertragungsrate	5 Mbit/s
Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Aluminium, Polycarbonate (PC)
Netzteiltyp	USB
Eingangsspannung	5 V
Breite	100 mm
Tiefe	30 mm
Höhe	9 mm
Verpackungsbreite	174 mm
Verpackungstiefe	194 mm
Verpackungshöhe	15 mm

Ausführliche Details

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Anschlüsse	4
Hostschnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports	4

Merkmale

Datenübertragungsrate	5 Mbit/s
Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Aluminium, Polycarbonate (PC)

Leistung

Netzteiltyp	USB
Eingangsspannung	5 V

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb	32 - 122 °F
Temperaturbereich bei Lagerung	0 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 85 %

Gewicht und Abmessungen

Breite	100 mm
Tiefe	30 mm
Höhe	9 mm
Gewicht	42 g

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	USB Type-A to USB Type-B
Betriebsanleitung	Ja

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	174 mm
Verpackungstiefe	194 mm
Verpackungshöhe	15 mm
Paketgewicht	60 g