

**Présszerszám  
CTF PV WM4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A különleges kifejlesztett precíziós krimpelő szerszámok **CTF PV WM4** és **CTX PV** a Weidmüller és más gyártók szolár csatlakozóihoz, garantálják a zsugorított csatlakozások optimális feldolgozási minőségét.

**Általános rendelési adatok**

Rendelkezésre álló egység	2020-12-31
Típus	CTF PV WM4
Rendelési szám	<a href="#">1222870000</a>
Verzió	Fotovoltaikus egységek, Krimpelő szerszám fotovoltaikus érintkezőkhöz
GTIN (EAN)	4050118006254
Menny.	1 Stück

**Présszerszám  
CTF PV WM4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Tömeg	730 g	Nettó tömeg	745 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

**Termékinformáció**

Termékinformáció

**Krimpelő szerszámok fotovoltaikus érintkezőkhöz**

- Racsni a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Illesztőelemmel az érintkezők pontos pozicionálásához
- Weidmüller WM4 fotovoltaikus csatlakozókhoz és hasonló dugókhöz
- Multi-Contact MC4 1,5 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup> és hasonló dugókhöz
- Hirschmann SunCon 4 mm<sup>2</sup> méretű és hasonló dugókhöz

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Adatlap**

**Présszerszám  
CTF PV WM4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



Type 4 socket



Type 4 pin

**Felhasználási példa**

