

**Ipari Ethernet  
EBR-MODULE RS232**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image****Eszközkonfiguráció tárolására és betöltésére  
alkalmas modulok**

- Csökkentett rendszer állásidő egyszerű újrakonfigurálással, a berendezés cseréjekor
- A tárolt konfiguráció automatikus betöltése az eszköz újraindítása után lehetséges
- Kompakt és masszív kivitel
- A Weidmüller minden menedzselt switchével és ipari WLAN eszközével használható

**Általános rendelési adatok**

Típus	EBR-MODULE RS232
Rendelési szám	<a href="#">1241430000</a>
Verzió	Konfigurációs modul, IP40, 0 °C...60 °C
GTIN (EAN)	4050118029086
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet  
EBR-MODULE RS232**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	32,5 mm	Szélesség (coll)	1,28 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Mélység	97 mm	Mélység (coll)	3,819 inch
Tömeg	50 g	Nettó tömeg	50 g

**EMC megfelelés és jóváhagyások**

EMC szabványok	FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class A, EN 61000-4-2 (ESD), Stage 2, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-4 (EFT), Stage 3, EN 61000-4-5 (surge voltage), Stage 3, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3
----------------	---

**Garancia**

Időköz	5 év
--------	------

**Környezeti feltételek**

Páratartalom	5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)	Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-20 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C		

**Műszaki adatok**

Ház fő anyaga	PVC öntvény	Kábelhossz	0,35 m
Rögzítés típusa	M4 csavar (< 4 mm)	Védelmi osztály	IP40

**Tápellátás**

Csatlakozás módja	RJ45 port, RS232
-------------------	------------------

**Besorolások**

ETIM 5.0	EC000734	ETIM 6.0	EC000734
eClass 6.2	19-17-01-06	eClass 7.1	19-17-01-06
eClass 8.1	19-17-01-06	eClass 9.0	19-17-92-90
eClass 9.1	19-17-01-25		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a>
User Documentation	<a href="#">Hardware Installation Guide</a>