

**Ipari Ethernet  
IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, FO patchkábel, POF, SC-RJ - SC-RJ, fekete

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X
Rendelési szám	<a href="#">1273430010</a>
Verzió	Csatlakozóvezeték, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 1 m
GTIN (EAN)	4050118062885
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	1 m	Hossz, inch	0,039 inch
Nettó tömeg	31 g		

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C		

**Száloptika**

Beillesztési veszteség	≤ 1,0 dB	Csillapítás	≤ 160 dB/km 650 nm esetén
Elemi szál típusa	POF	Sávszélesség	≥ 100 MHz*km 650 nm-nél

**Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői**

Hajlítási ciklusok	10,000	Min. hajlítási sugár, csak egyszer	25 mm
Min. hajlítási sugár, ismétlődő	25 mm	Húzóerő	≤ 160 N
Halogén	Nem		

**Kábel szerkezet**

Köpenyátmérő	2.2*4.5 mm	Értékmérő	980 µm
Kábelek elrendezése	ZIPCORD	Szigetelés	PE
Vezetékek száma	2	Köpeny színe	fekete

**dugó**

Bal oldali csatlakozó verziója	SCRJ IP 20	Jobb oldali csatlakozó verziója	SCRJ IP 20
--------------------------------	------------	---------------------------------	------------

**Besorolások**

ETIM 5.0	EC001263	ETIM 6.0	EC002607
eClass 6.2	27-06-10-03	eClass 7.1	27-06-10-03
eClass 8.1	27-06-10-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Adatlap**

**Ipari Ethernet**  
**IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

**Részletrajz**

---

---

---

