Ipari Ethernet
IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Csatlakozó doboz, kialakítása a SnapIn dugaszolható csatlakozók, 6. változat, az IEC 61076-3-106 szerint, műanyag

Általános rendelési adatok

Típus	IE-S-IP67
Rendelési szám	8808370000
Verzió	Csatlakozódugó, Csatlakozódoboz, IP67, Cat.6$_A$ / E osztály$_A$ (ISO/IEC 11801 2010), 6. változat IEC 61076-3-106 szerint
GTIN (EAN)	4032248505951
Menny.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 11:02:46 CEST

Ipari Ethernet
IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	90 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	750	Felszerelés típusa	Padlóra szerelt, Szabadon lengő csatlakozásokhoz, Falra szerelés
Ház fő anyaga	PA 66, UL 94: V-0	Konfiguráció	Felcsavarozható csatlakozódoboz a következőkkel: RJ45-modul és IDC-csatlakozás
Köpenyátmérő, max.	9,5 mm	Köpenyátmérő, min.	6 mm
Szín	Világosszürke	Vezetékezés	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B
Védelmi osztály	IP67		

RJ45-modul műszaki adatai

Vezetékezés	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 6	Tanúsítvány száma (GERMLLOYD)	33451-06

Besorolások

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Ipari Ethernet
IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval Germanischer Lloyd
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet
IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

