

**DMS 3**  
**DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzóik ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

**Általános rendelési adatok**

Típus	DMS 3
Rendelési szám	<a href="#">9007440000</a>
Verzió	Elektromos és akku meghajtásos nyomaték csavarhúzó, 1/4" DIN 3126 E6,3 forma, 3
GTIN (EAN)	4008190404987
Menny.	1 Stück

**DMS 3  
DMS 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok**

**Méreték és tömegek**

Szélesség	239 mm	Szélesség (coll)	9,409 inch
Magasság	127 mm	Magasság (coll)	5 inch
Tömeg	400 g	Nettó tömeg	411,23 g
Átmérő	35 mm		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Műszaki adatok**

Töltési idő 45 min

**Elektromos csavarhúzó**

Akkumulátorfeszültség	2,4 V	Nyomaték beállítás, max.	3 Nm
Nyomaték beállítás, min.	0,3 Nm	Névleges feszültség	2,4 V
Szerszámbeállítótartó	1/4" DIN 3126 E6,3 forma	Töltési idő	45 min
Töltő bemenet	230 V AC; 50 Hz; 50 mA	Töltő kimenet	2,9 V AC; 1,4 A; 4,1 VA
Töltőkészülék tömege	700 g	Tömeg	400 g
Újratölthető akkumulátor tömege	122 g	Újratölthető akkumulátorok	Ni-Mh cellák
Üresjárat sebesség	200 és 400 min <sup>-1</sup>		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC001395
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-05-08-90	eClass 7.1	21-05-08-04
eClass 8.1	21-05-08-04	eClass 9.0	21-05-21-90
eClass 9.1	21-04-04-17		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
Tervezési adatok [WSCAD](#)

**Adatlap**

**DMS 3**  
**DMS 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok**

**Felhasználási példa**

