

**Présszerszám  
HTF DFF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok Weidmüller DFF és ZRV érintkezőkhöz**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

**Általános rendelési adatok**

Típus	HTF DFF
Rendelési szám	<a href="#">9014140000</a>
Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.22mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190297305
Menny.	1 Stück

**Présszerszám  
HTF DFF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	205 mm	Szélesség (coll)	8,071 inch
Tömeg	445 g	Nettó tömeg	442 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Műszaki adatok**

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
----------	--

**Szorszámjellemzők - krimpelés**

		Krimpelési típus/profil	FoderBcrimp
1. krimpelő profil, min.	0,22 mm <sup>2</sup>		
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,22 mm <sup>2</sup>	1. krimpelő profil, max.	0,35 mm <sup>2</sup>
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	2. krimpelő profil, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
2. krimpelő profil, max.	1 mm <sup>2</sup>	3. krimpelő profil, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
3. krimpelő profil, max.	2,5 mm <sup>2</sup>		

**Érintkező leírása**

Érintkező típusa	Weidmüller DFF	Krimpelési tartomány, min.	0,22 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, max.	2,5 mm <sup>2</sup>		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>

## Présszerszám HTF DFF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

