

Szerszámok
POWERSTRIPPER 16,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Csupaszolási hossz 3 - 20 mm
- Min. vezeték hossz: 22 mm + csupaszolási hossz
- Elektromos hajtás

Általános rendelési adatok

Típus	POWERSTRIPPER 16,0
Rendelési szám	9028480000
Verzió	Automata gépek, Automata csupaszoló
GTIN (EAN)	4032248064632
Menny.	1 Stück

Szerszámok
POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	190 mm	Szélesség (coll)	7,48 inch
Magasság	230 mm	Magasság (coll)	9,055 inch
Mélység	295 mm	Mélység (coll)	11,614 inch
Tömeg	11 kg	Nettó tömeg	8 800 g

Műszaki adatok

Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/65 Hz
------------------------	----------------------

Automatikus csupasolás

Csatlakozási értékek	46 VA	Csupaszolási tartomány	2,5 - 16 mm ² (~AWG 14-6)
Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/65 Hz	Hajtás	elektromos
Impulzus idő	kb. 1,5 s	Kihúzott hossz	3-20 mm
Vezeték hossz, min.	22 mm + csupasolási hossz		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
UNSPSC	27-11-15-10	eClass 5.1	17-13-01-02
eClass 6.2	17-13-01-02	eClass 7.1	17-13-01-02
eClass 8.1	17-13-01-02	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-02		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	WSCAD
User Documentation	Manual

Adatlap**Szerszámok
POWERSTRIPPER 16,0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok