

HP 17-cp0452ng - 43.9 cm (17.3") - Ryzen 5 5500U - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: HP 17-cp0452ng - AMD Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz - Win 10 Home 64-Bit - Radeon Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17.3") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Jet Black (Abdeckung und Unterteil), Tastaturrahmen in Starry Black - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: HP Inc.
 Hersteller Artikel Nr: 4K584EA#ABD
 EAN: 0196068863999

Beschreibung:
 Vom hochauflösenden Bildschirm mit 17,3 Zoll Diagonale bis hin zum Einsatz von Kunststoffen, die andernfalls möglicherweise im Meer gelandet wären, bei der Fertigung - das HP 17 Laptop ist sowohl für deine Bedürfnisse im Alltag als auch für Nachhaltigkeit und Umweltschutz konzipiert.



Der HP 17 Laptop bietet ein durchdachtes Design und eine hohe Leistung dank AMD-Prozessor, schnellem WLAN und großzügigem Speicher. Genießen Sie eine natürlichere und komfortablere Schreibposition mit dem Lift-Hinge-Design und dem vergrößerten Clickpad. Das Design des HP 17 besteht aus nachhaltigen Materialien wie Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, und aus recyceltem Kunststoff.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 17-cp0452ng - 43.9 cm (17.3") - Ryzen 5 5500U - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Home 64-Bit - Englisch/Deutsch
Prozessor	AMD Ryzen 5 5500U / 2.1 GHz (4 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4 (1 x 8 GB)
Speicherkapazität	256 GB SSD - NVMe
Bildschirm	43.9 cm (17.3") 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	AMD Radeon Graphics
Eingabegerät	Imagepad
Tastatur	Deutsch
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Batterie	3 Zellen - bis zu 8.25 Stunden
Farbe	Jet Black (Abdeckung und Unterteil), Tastaturrahmen in Starry Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.07 cm x 25.78 cm x 2.06 cm
Gewicht	2.07 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland

