

**Présszerszám  
CTI 6 G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

**Általános rendelési adatok**

Típus	CTI 6 G
Rendelési szám	<a href="#">9202850000</a>
Verzió	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés
GTIN (EAN)	4032248517855
Menny.	1 Stück

**Présszerszám  
CTI 6 G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Tömeg	747 g	Nettó tömeg	689,78 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Műszaki adatok**

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
----------	--

**Szerszámjellemzők - krimpelés**

1. krimpelő profil, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Krimpelési típus/profil	Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés
1. krimpelő profil, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	2. krimpelő profil, min.	1,1 mm <sup>2</sup>
2. krimpelő profil, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	3. krimpelő profil, min.	2,6 mm <sup>2</sup>
3. krimpelő profil, max.	6 mm <sup>2</sup>		

**Érintkező leírása**

Érintkező típusa	Szigetelt csatlakozó	Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, max.	6 mm <sup>2</sup>		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
--------------------	--------------------------------------

**Adatlap****Présszerszám  
CTI 6 G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**