

### BinTec X 4100 - Router - ISDN - an Rack montierbar

Produktbeschreibung: BinTec X 4100 - Router - ISDN - ISDN, X.25  
- WAN-Ports: 2 - an Rack montierbar

Gruppe: Bridges & Router  
Hersteller: Teldat  
Hersteller Artikel Nr: 14114



#### Beschreibung:

Mit der X4x00 Familie bietet Bintec perfekte Lösungen für den Einsatz in kleinen und mittelständischen Betrieben. Die flexiblen Multiprotokoll-Router können für den WAN-Access, aber auch als Remote Access Server, Remote CAPI-Server oder LAN-Router eingesetzt werden. X4100 wurde für den Einsatz im xDSL Umfeld optimiert und bietet als Grundausstattung zwei Ethernetschnittstellen für den Betrieb an xDSL oder Kabelmodems.

Verschiedene Erweiterungskarten können, je nach Anforderung, in das Grundgerät eingebaut werden. Zusätzliche erhältliche Ressource-Karten erweitern den Router um bis zu 60 Digitalmodems. Das Bintec Man Machine Interface (MMI) führt den Benutzer intuitiv durch die ersten notwendigen Konfigurationsschritte, wie zum Beispiel die Eingabe der IP-Adresse. Das Gerät kommuniziert dabei über ein beleuchtetes grafisches LCD Display und vier Eingabetasten direkt mit dem Nutzer und informiert ihn über notwendige Einträge und eventuelle Fehler. Mit Hilfe der implementierten Remote-CAPI können Applikationen, die auf der weitverbreiteten CAPI-Schnittstelle aufsetzen, netzwerkweit genutzt werden. Die von Bintec entwickelte Kommunikations-Architektur BIANCA (Bintec Advanced Network Communication Architecture) bietet über unterschiedliche Rechnerplattformen hinweg unter Windows und UNIX bisher unerreichte Leistungsmerkmale.

#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BinTec X 4100 - Router - ISDN - an Rack montierbar
Gerätetyp	Router - ISDN Terminal Adapter
Gehäusetyp	An Rack montierbar - modular - 1U
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Ethernet, ISDN, Fast Ethernet, X.25
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, PPPoE
Routing Protocol	RIP-1, RIP-2
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, HTTP
Leistungsmerkmale	Firewall, DHCP Support, NAT Support, ARP-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22 cm x 29 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.1 kg
Systemanforderungen	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

What's in the Box:

- BinTec X 4100
- Rack Montage-Kit