

**Naziv proizvoda:** Wipes IND **Datum izrade:** 08.11.19 Version : 1.1  
**Ref. br.:** BDS002186\_29\_20191108 (HR) **Nadomješta:** BDS002186\_20180727

**ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću****1.1. Identifikacija proizvoda**

**Wipes IND**  
Masa

**1.2. Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju**

Čišćenje – dodatna oprema

**1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list**

**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

Jedinice		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO	+358/(19)32.921	
CRC Industries France	6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303 0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

**1.4. Broj telefona za izvanredna stanja**

**CRC Industries Europe, Belgium:** Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
**Hrvatska:** +385 12 34 83 42 Institute for Medical Research and Occupational Health Ksaverska cesta 2 POB 291  
HR-10001 Zagreb Croatia

**ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti****2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese****Klasifikacija u skladu s odredbom (EZ) br. 1272/2008**

**Fizičko:** Nije primjenjivo.



Naziv proizvoda: Wipes IND Datum izrade: 08.11.19 Version : 1.1  
 Ref. br.: BDS002186\_29\_20191108 (HR) Nadomješta: BDS002186\_20180727

Klasifikacija na osnovi ispitivanja.	U skladu s Europskim odredbama o kozmetici (76/768/EU)
<b>Zdravlje:</b>	Nije primjenjivo. U skladu s Europskim odredbama o kozmetici (76/768/EU)
Klasifikacija na računsku metoda.	
<b>Okoliš:</b>	Nije primjenjivo. U skladu s Europskim odredbama o kozmetici (76/768/EU)
Klasifikacija na računsku metoda.	
<b>Ostale opasnosti:</b>	Izbjegavajte kontakt s očima. U slučaju dodira s očima, odmah isprati s mnogo vode i posavjetovati se s liječnikom. Čuvati izvan dohvata djece.
<b>Ostale opasnosti:</b>	Nije klasificirano

## 2.2. Elementi označivanja

### Označavanje u skladu s odredbom (EZ) br. 1272/2008

Nijedan	
<b>Dodatne informacije o opasnosti:</b>	Izbjegavajte kontakt s očima. U slučaju dodira s očima, odmah isprati s mnogo vode i posavjetovati se s liječnikom. Čuvati izvan dohvata djece.

#### Odredba (EC) br. 648/2004 o sredstvima za dezinfekciju:

Aqua, C9-11 Pareth 8, Dimethyl Gluturate, Isopropyl Alcohol, Dimethyl Succinate, PEG-75 Lanolin, Dimethyl Adipate, Chlorhexidine Digluconate, DMDM Hydantoin Parfum, Iodopropynyl Butylcarbamate, Limonene, Hexyl Cinnamal

Nije primjenjivo.  
U skladu s Europskim odredbama o kozmetici (76/768/EU)

## 2.3. Ostale opasnosti

Nisu dostupne informacije

## ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

### 3.1. Tvari

Nije primjenjivo.

### 3.2. Smjese

Opasan sastojak	Registracijski broj	CAS-br	EC-nr	w/w %	Razred i kategorija opasnosti	Oznaka upozorenja	Bilješke
propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol	01-2119457558-25	67-63-0	200-661-7	<5	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225,H319,H336	B
alcohols, C9-11, ethoxylated	01-2119980051-45	68439-46-3	614-482-0	<5	Acute Tox. 4, Eye Dam. 1	H302,H318	

Bilješke s objašnjenjem



**Naziv proizvoda:** Wipes IND **Datum izrade:** 08.11.19 Version : 1.1  
**Ref. br.:** BDS002186\_29\_20191108 (HR) **Nadomješta:** BDS002186\_20180727

B : sastojak s ograničenjem izlaganja na nacionalnom radnom mjestu

(\* Objašnjenja fraza o opasnosti: pogledajte poglavlje 16)

## ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

<b>Kontakt s očima:</b>	Ako je sastojak dospio u oči, odmah nekoliko minuta ispirite s mnogo vode Ako iritacija ne prestaje, potražite pomoć liječnika
<b>Kontakt s kožom:</b>	Nisu očekivani nikakvi štetni utjecaji na zdravlje
<b>Udisanje:</b>	Svjež zrak, održavajte toplim i na miru. Ako učinak ne prestaje, potražite pomoć liječnika
<b>Gutanje:</b>	Ako progutate, ne izazivajte povraćanje Potražite savjet liječnika

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

<b>Udisanje:</b>	Nisu očekivani nikakvi štetni utjecaji na zdravlje
<b>Gutanje:</b>	Nisu očekivani nikakvi štetni utjecaji na zdravlje
<b>Dodir s kožom:</b>	Nisu očekivani nikakvi štetni utjecaji na zdravlje
<b>Dodir s očima:</b>	Blago nadražuje oči Simptomi: crvenilo i bol

### 4.3. Hitna liječnička pomoć i posebna obrada

<b>Općeniti savjet:</b>	Ako se ne osjećate dobro, potražite savjet liječnika (pokažite naljepnicu, ako je to moguće) Ako se simptomi nastave, uvijek pozovite liječnika.
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ODJELJAK 5.: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

pjena, ugljik dioksid ili sredstvo za sušenje

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Stvara opasne proizvode koji se raspadaju  
CO, CO<sub>2</sub>

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kontejner(e) koji su bili izloženi vatri održavajte hladnim tako da ga prskate vodom  
U slučaju vatre ne udišite dim

## ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja



**Naziv proizvoda:** Wipes IND **Datum izrade:** 08.11.19 Version : 1.1  
**Ref. br.:** BDS002186\_29\_20191108 (HR) **Nadomješta:** BDS002186\_20180727

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Isključite sve izvore paljenja  
Pobrinite se za prikladnu ventilaciju  
Nosite zaštitne naočale prema standardu EN 166.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne dozvolite ulaz javnog odvoda i vodenog toka  
Ako zagađena voda dospije u odvodni sustav ili vodeni tok, odmah obavijestite prikladne vlasti

### 6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Prikladnim inertnim materijalom usišite proliveno

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Za više informacije pogledajte poglavlje 8

## ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Koristite samo na dobro provjetranom području  
Izbjegavajte kontakt s očima.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće nespojivosti

Držite na hladnom, suhom, dobro provjetrenom mjestu  
Držite izvan dosega djece.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Čišćenje – dodatna oprema

## ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Ograničenja izlaganja:

Opasan sastojak	CAS-br	način	
<b>Ustanovljena ograničenja izlaganja za EU:</b>			
propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol	67-63-0	TWA	400 ppm
		STEL	500 ppm



<b>Naziv proizvoda:</b>	Wipes IND	<b>Datum izrade:</b>	08.11.19 Version : 1.1
<b>Ref. br.:</b>	BDS002186_29_20191108 (HR)	<b>Nadomješta:</b>	BDS002186_20180727

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

<b>Postupci kontrole:</b>	Pobrinite se za prikladnu ventilaciju
<b>Osobna zaštita:</b>	Izbjegavajte kontakt s očima.
<b>udisanje:</b>	U slučaju nedovoljne ventilacije nosite prikladnu opremu za disanje.
preporučena zaštita organa za disanje:	Respirator za pročišćavanje zraka opremljen spremnikom s organskim plinom/parom (tip A)
<b>ruke i koža:</b>	No special measures necessary.
<b>oči:</b>	Nosite zaštitne naočale prema standardu EN 166.

## ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

<b>Izgled: fizičko stanje:</b>	Tkivo papira natopljeno tekućinom.
<b>boja:</b>	Bezbojno.
<b>miris:</b>	Citrus.
<b>pH:</b>	6 - 8
<b>Točka/domet vrenja:</b>	Nije dostupno.
<b>Točka bljeskanja:</b>	> 100 °C
<b>Stupanj isparavanja:</b>	Nije primjenjivo.
<b>Ograničenja eksplozije: gornja granica:</b>	Nije dostupno.
<b>donja granica:</b>	Nije dostupno.
<b>Tlak pare:</b>	Nije dostupno.
<b>Relativna gustoća:</b>	1.00 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
<b>Topivost u vodi:</b>	Može se miješati s vodom
<b>Samostalno paljenje:</b>	> 200 °C

### 9.2. Ostale informacije

## ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Nema poznatih opasnih reakcija, ako se koristi za namijenjenu uporabu

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nema poznatih opasnih reakcija, ako se koristi za namijenjenu uporabu

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati



**Naziv proizvoda:** Wipes IND **Datum izrade:** 08.11.19 Version : 1.1  
**Ref. br.:** BDS002186\_29\_20191108 (HR) **Nadomješta:** BDS002186\_20180727

Izbjegavajte prekomjerno zagrijavanje

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jako oksidirajuće sredstvo

### 10.6. Opasni proizvodi raspada

CO, CO<sub>2</sub>

## ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o toksikološkim učincima

<b>akutna toksičnost:</b>	na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
<b>nagrizanje ili nadraživanje kože:</b>	na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
<b>teško oštećivanje ili nadraživanje očiju:</b>	na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
<b>izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože:</b>	na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
<b>mutageni učinak na zametne stanice:</b>	na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
<b>karcinogenost:</b>	na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
<b>reproduktivna toksičnost:</b>	na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
<b>STOT – jednokratno izlaganje:</b>	na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
<b>STOT – ponavljano izlaganje:</b>	na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
<b>opasnost od aspiracije:</b>	na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

### Informacije o vjerojatnim putovima izlaganja:

<b>Udisanje:</b>	Nisu očekivani nikakvi štetni utjecaji na zdravlje
<b>Gutanje:</b>	Nisu očekivani nikakvi štetni utjecaji na zdravlje
<b>Dodir s kožom:</b>	Nisu očekivani nikakvi štetni utjecaji na zdravlje
<b>Dodir s očima:</b>	Može uzrokovati iritaciju.

### Toksikološki podaci:

Opasan sastojak	CAS-br	način	
propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol	67-63-0	LD50 oralno štakor	5840 mg/kg
		LC50 udis.štakor	> 25000 mg/l
		LD50 derm.zec	13900 mg/kg
alcohols, C9-11, ethoxylated	68439-46-3	LD50 oralno štakor	1000-1400 mg/kg
		LD50 derm.zec	>2000 mg/kg

## ODJELJAK 12.: Ekološke informacije



**Naziv proizvoda:** Wipes IND **Datum izrade:** 08.11.19 Version : 1.1  
**Ref. br.:** BDS002186\_29\_20191108 (HR) **Nadomješta:** BDS002186\_20180727

### 12.1. Toksičnost

Nije primjenjivo.  
U skladu s Europskim odredbama o kozmetici (76/768/EU)

### Ekotoksikološki podaci:

Opasan sastojak	CAS-br	način	
propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol	67-63-0	IC50 alga	1000 mg/l
		LC50 riba	9640 mg/l
		EC50 dafnija	9714 mg/l
alcohols, C9-11, ethoxylated	68439-46-3	LC50 riba	10-100 mg/l
		EC50 dafnija	5-25 mg/l

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Eksperimentalni podaci nisu dostupni

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Eksperimentalni podaci nisu dostupni

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Može se miješati s vodom

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nisu dostupne informacije

### 12.6. Ostali štetni učinci

Eksperimentalni podaci nisu dostupni

## ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Nacionalne odredbe:** Ne sipajte u odvođe ili okoliš, odložite na ovlašteno mjesto skupljanja otpada.  
Otpad mora biti u skladu s lokalnim, državnim ili nacionalnim zakonodavstvom

## ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

### 14.1. UN broj



<b>Naziv proizvoda:</b>	Wipes IND	<b>Datum izrade:</b>	08.11.19 Version : 1.1
<b>Ref. br.:</b>	BDS002186_29_20191108 (HR)	<b>Nadomješta:</b>	BDS002186_20180727

UN-broj ..... Nije razvrstano kao opasno za prijevoz

#### 14.2. Ispravno otpremno ime UN

Ispravno tehničko ime: ..... nije primjenjivo

#### 14.3. Prijevozni razred(i) opasnosti

Razred: ..... nije primjenjivo  
ADR/RID - Klasifikacijski kod: ..... nije primjenjivo

#### 14.4. Skupina pakiranja

Grupa pakiranja: ..... nije primjenjivo

#### 14.5. Opasnosti za okoliš

ADR/RID - Opasnosti po okolinu: Ne  
IMDG - Onečišćenje mora: No  
IATA/ICAO - Opasnosti po okolinu: Ne

#### 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

ADR/RID - Kod ograničenja za tunele: ..... nije primjenjivo  
IMDG - Ems: ..... nije primjenjivo  
IATA/ICAO - PAX: ..... nije primjenjivo  
IATA/ICAO - CAO: ..... nije primjenjivo

#### 14.7. Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC

Nije primjenjivo.

### ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

#### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Sigurnosni podatkovni list napisan je u skladu s trenutnim europskih propisima.  
U skladu s Europskim odredbama o kozmetici (76/768/EU)  
Dostupan dosje o kozmetici

#### 15.2. Ocjenjivanje kemijske sigurnosti

Nisu dostupne informacije

### ODJELJAK 16.: Ostale informacije





<b>Naziv proizvoda:</b>	Wipes IND	<b>Datum izrade:</b>	08.11.19 Version : 1.1
<b>Ref. br.:</b>	BDS002186_29_20191108 (HR)	<b>Nadomješta:</b>	BDS002186_20180727

\*Objašnjenje oznaka opasnosti: H225 : Visoko zapaljiva tekućina i pare.  
H302 : Štetno, ako se proguta.  
H318 : Uzrokuje teške ozljede oka.  
H319 : Uzrokuje ozbiljno nadraživanje oka.  
H336 : Može uzrokovati malaksalost ili nesvjesticu.

acronyms and synonyms: TWA = time weight average  
STEL = short time exposure limit  
VOC:  
PBT = persistent bioaccumulative toxic  
vPvB = very persistent very bioaccumulative

Ovaj proizvod mora biti pohranjen, njime se treba rukovati te mora biti korišten u skladu s praksom dobre industrijske higijene te mora biti usklađen s bilo kakvim pravnim odredbama. Informacije koje su ovime sadržavane se baziraju na sadašnjem stanju vašeg znanja te su namijenjene opisivanju naših proizvoda u svrhu sigurnosnih zahtjeva. On ne jamči bilo kakva svojstva. Osim poštenog distribuiranja u svrhu studija, ispitivanja te pregleda opasnosti za zdravlje, sigurnost i okoliš, nijedan dio ovog dokumenta ne smije biti reproduciran bilo kakvim procesom bez pismene dozvole CRC-a.