

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1254/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	<b>SIKU</b>
Modellkennung	<b>SIKU TWIN FRESH EASY DIGITAL</b>
Spezifischer Energieverbrauch (kaltes Klima)	<b>-77,4 kWh/(m<sup>2</sup> x a)</b>
Klasse des spezifischen Energieverbrauchs (durchschnittliches Klima)	<b>A</b>
Spezifischer Energieverbrauch (durchschnittliches Klima)	<b>-38,1 kWh/(m<sup>2</sup> x a)</b>
Spezifischer Energieverbrauch (warmes Klima)	<b>-15,7 kWh/(m<sup>2</sup> x a)</b>
Typ	<b>Zwei-Richtung-Lüftungsgerät (ZLG)</b>
Art des Antriebs	<b>Drehzahlregelung</b>
Art des Wärmerückgewinnungssystems	<b>Regenerativ</b>
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung	<b>76,0 %</b>
Höchster Luftvolumenstrom	<b>50 m<sup>3</sup>/h</b>
Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs	<b>6,7 W</b>
Schalleistungspegel	<b>42 dB</b>
Bezugs-Luftvolumenstrom	<b>0,008 m<sup>3</sup>/s</b>
Bezugsdruckdifferenz	<b>0 Pa</b>
Spezifische Eingangsleistung	<b>0,08 W/(m<sup>3</sup>/h)</b>
Steuerungsfaktor	<b>0,95</b>
Steuerungstypologie	<b>Zeitsteuerung (keine Bedarfssteuerung) – 0,95</b>
Höchste innere Leckluftquoten	<b>- %</b>
Höchste äußere Leckluftquoten	<b>- %</b>
Übertragung	<b>1,0 %</b>
Lage der optischen Filterwarnanzeige	<b>Refer to the manual</b>
Beschreibung der optischen Filterwarnanzeige	<b>Refer to the manual</b>
URL für Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung	<b><a href="https://www.siku.at/en/products/">https://www.siku.at/en/products/</a></b>
Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstroms bei +20 Pa und -20 Pa	<b>0,4 %</b>
Luftdichtheit zwischen innen und außen	<b>0,5 m<sup>3</sup>/h</b>
Jahresstromverbrauch	<b>113,0 kWh Elektrizität/a</b>
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei kaltem Klima	<b>80,2 kWh Primärenergie/a</b>
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei durchschnittlichem Klima	<b>41,0 kWh Primärenergie/a</b>
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei warmem Klima	<b>18,5 kWh Primärenergie/a</b>

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01/01/2024.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2467285

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2467285>

**Lieferant:** SIKU VertriebsgmbH (Hersteller)

**Website:** [www.siku.at](http://www.siku.at)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** SIKU VertriebsgmbH

**Website:** [www.siku.at](http://www.siku.at)

**E-Mail-Adresse:** [rbauer@siku.at](mailto:rbauer@siku.at)

**Telefonnummer:** +43 2262 6152120

**Anschrift:**

Sandstraße 13  
2100 Stetten  
Österreich