

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez
LSP 4L**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LCD-kijelzővel
- a VDE szabvány szerint,
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	LSP 4L
Rendelési szám	9205050000
Verzió	2 pólusú feszültségvizsgáló, típus: 1153
GTIN (EAN)	4032248697311
Menny.	1 Stück

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez
LSP 4L**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	231 mm	Szélesség (coll)	9,094 inch
Magasság	37 mm	Magasság (coll)	1,457 inch
Mélység	48 mm	Mélység (coll)	1,89 inch
Tömeg	170 g	Nettó tömeg	173,5 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség mérési tartomány	12-690 V	Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	EN/IEC 61243-3 :2010-10 (VDE 0682 Part 401)
Csúcsfeszültség ellenállás	8 kV	DC-feszültség mérési tartomány	690 V
Elektromos összeköttetés vizsgálat	Igen	Frekvenciatartomány, max.	500 Hz
Frekvenciatartomány, min.	0 Hz	Kijelző	digitális
Mérési tartomány kategória	CAT IV – 600V/ CAT III – 690V	Névleges feszültség, max.	690 V AC/DC
Névleges feszültség, min.	12 V AC/DC	Védelmi osztály	IP65
Üzemi hőmérséklet, max.	45 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-15 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-08
eClass 9.1	27-20-03-08		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity [9205050000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf](#)
 Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)