

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez  
LAN USB TESTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A szakadásvizsgálóink teljesen szigetelt műanyag háza ütésálló és törhetetlen, így a készülékek ideális választást jelentenek napi használathoz, még szélsőséges körülmények között is. Az integrált elemlámpa elősegíti a meghibásodott kábelek gyors és biztonságos megkeresését. A szakadásvizsgálat eredményei látható és hallható módon jelezhetők.

**Általános rendelési adatok**

Típus	LAN USB TESTER
Rendelési szám	<a href="#">9205400000</a>
Verzió	Szakadásvizsgáló adatkábelekhöz
GTIN (EAN)	4032248732128
Menny.	1 Stück

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez  
LAN USB TESTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	135 mm	Szélesség (coll)	5,315 inch
Magasság	27 mm	Magasság (coll)	1,063 inch
Mélység	65 mm	Mélység (coll)	2,559 inch
Tömeg	174 g	Nettó tömeg	355 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Mérő- és vizsgálókészülék**

Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	EN/ IEC 61010	Csatlakozás típusa	RJ45, USB A, USB B
Kijelző	LED	Tápellátás	9 V laposelem
Távvezérlő doboz méretei	65 x 28 x 27 mm	Távvezérlő doboz tömege	30 g
Vizsgálható kábelhossz, max.	1 000 m	Védelmi osztály	IP44

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000495	ETIM 4.0	EC000069
ETIM 5.0	EC000069	ETIM 6.0	EC002080
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-11-06
eClass 6.2	27-20-03-01	eClass 7.1	27-20-03-01
eClass 8.1	27-20-03-01	eClass 9.0	27-20-11-08
eClass 9.1	27-20-03-90		

**Jóváhagyások**

ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Adatlap****Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez  
LAN USB TESTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok****Felhasználási példa**