

FPC (polycarbonate empty enclosure) FPC 20/30/13 trsp

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Középméretű polikarbonát házak Az FPC sorozatú házak az MPC sorozat következő generációját jelentik. Azonos anyag tulajdonságokkal, az FPC sorozat még nagyobb tartozék választékkal rendelkezik és így tovább bővíti a lehetséges alkalmazások körét.

Jellemzők:

- 6 méret 2 változatban
- szürke vagy átlátszó fedél
- fedél ólom tömítéses furatokkal
- rögzítő furatok a tömített téren kívül
- menet a kapocssínek, szerelőlapok és NYÁK-ok rögzítéséhez
- Sokféle tartozék A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | FPC 20/30/13 trsp |
| Rendelési szám | 9535700000 |
| Verzió | FPC (polycarbonate empty enclosure), Üres ház, Magasság: 200 mm, Szélesség: 300 mm, Mélység: 132 mm, Anyag: Polikarbonát, Világosszürke, Áttetsző |
| GTIN (EAN) | 4032248009817 |
| Menny. | 1 Stück |

**FPC (polycarbonate empty enclosure)
FPC 20/30/13 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-----------|---------|------------------|-------------|
| Szélesség | 300 mm | Szélesség (coll) | 11,811 inch |
| Magasság | 200 mm | Magasság (coll) | 7,874 inch |
| Mélység | 132 mm | Mélység (coll) | 5,197 inch |
| Tömeg | 1 349 g | Nettó tömeg | 1 442,4 g |

Tartozékok általános információi

| | |
|-------|--------------|
| Anyag | Polikarbonát |
|-------|--------------|

Tömszelencék, felső/alsó

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 21 |
| M20 | 12 | M25 | 8 |
| M32 | 3 | M40 | 3 |
| M50 | 2 | M63 | 2 |

Tömszelencék, jobb

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 20 | M16 | 11 |
| M20 | 6 | M25 | 4 |
| M32 | 2 | M40 | 1 |
| M50 | 1 | M63 | 1 |

függőleges összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x10 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x8 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x20 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x6 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x17 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x13 |

vízszintes összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x17 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x40 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x12 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x33 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x25 |

Általános információ

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Felhasználási területek | Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás | Anyag | Polikarbonát |
| Tömítés anyaga | Poliuretán | Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C | Védelmi osztály | IP66, IP67 |
| Ház kiegészítő | 7,5 mm furatok | Fedél kiegészítő | 4 poliamid keresztornyos csavarhúzó |
| Integrált rögzítést | az önmetsző csavaroknak köszönhetően | | |

**FPC (polycarbonate empty enclosure)
FPC 20/30/13 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000058 | ETIM 4.0 | EC000058 |
| ETIM 5.0 | EC000058 | ETIM 6.0 | EC000261 |
| UNSPSC | 31-26-15-02 | eClass 5.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-07 | eClass 7.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-07 | eClass 9.0 | 27-18-01-01 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | CAT 5 ENCL 17/18 EN |
| Engineering Data | STEP |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD |

Adatlap**FPC (polycarbonate empty enclosure)
FPC 20/30/13 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok