

## FPC (polycarbonate empty enclosure) FPC 30/30/13 7035

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Középméretű polikarbonát házak Az FPC sorozatú házak az MPC sorozat következő generációját jelentik. Azonos anyag tulajdonságokkal, az FPC sorozat még nagyobb tartozék választékkal rendelkezik és így tovább bővíti a lehetséges alkalmazások körét.

Jellemzők:

- 6 méret 2 változatban
- szürke vagy átlátszó fedél
- fedél ólom tömítéses furatokkal
- rögzítő furatok a tömített téren kívül
- menet a kapocssínek, szerelőlapok és NYÁK-ok rögzítéséhez
- Sokféle tartozék A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

### Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | FPC 30/30/13 7035                                                                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">9535750000</a>                                                                                                              |
| Verzió         | FPC (polycarbonate empty enclosure), Üres ház, Magasság: 300 mm, Szélesség: 300 mm, Mélység: 132 mm, Anyag: Polikarbonát, Világosszürke |
| GTIN (EAN)     | 4032248009855                                                                                                                           |
| Menny.         | 1 Stück                                                                                                                                 |

**FPC (polycarbonate empty enclosure)  
FPC 30/30/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|           |         |                  |             |
|-----------|---------|------------------|-------------|
| Szélesség | 300 mm  | Szélesség (coll) | 11,811 inch |
| Magasság  | 300 mm  | Magasság (coll)  | 11,811 inch |
| Mélység   | 132 mm  | Mélység (coll)   | 5,197 inch  |
| Tömeg     | 1 738 g | Nettó tömeg      | 2 097 g     |

**Tartozékok általános információi**

|       |              |
|-------|--------------|
| Anyag | Polikarbonát |
|-------|--------------|

**Tömszelencék, felső/alsó**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 21 |
| M20 | 12 | M25 | 8  |
| M32 | 3  | M40 | 3  |
| M50 | 2  | M63 | 2  |

**Tömszelencék, jobb**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 21 |
| M20 | 12 | M25 | 8  |
| M32 | 3  | M40 | 3  |
| M50 | 2  | M63 | 2  |

**függőleges összeállítás**

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x17 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x40 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x12 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x33 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x25 |

**vízszintes összeállítás**

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x17 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x40 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x12 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 1x33 | WDU 6 / ZDU 6   | 1x25 |

**Általános információ**

|                         |                                                                                  |                         |                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Felhasználási területek | Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás | Anyag                   | Polikarbonát                        |
| Tömítés anyaga          | Poliuretán                                                                       | Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C                              |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C                                                                           | Védelmi osztály         | IP66, IP67                          |
| Ház kiegészítő          | 7,5 mm furatok                                                                   | Fedél kiegészítő        | 4 poliamid keresztornyos csavarhúzó |
| Integrált rögzítést     | az önmetsző csavaroknak köszönhetően                                             |                         |                                     |

**FPC (polycarbonate empty enclosure)  
FPC 30/30/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000058    | ETIM 4.0   | EC000058    |
| ETIM 5.0   | EC000058    | ETIM 6.0   | EC000261    |
| UNSPSC     | 31-26-15-02 | eClass 5.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-07 | eClass 7.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-07 | eClass 9.0 | 27-18-01-01 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 |            |             |

**Jóvá hagyások**

Jóvá hagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |

**Adatlap****FPC (polycarbonate empty enclosure)  
FPC 30/30/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok**