

Szivárgásmérő LED fényel, RLD2
Rend.sz.: 10 12 29

Jellemzők:

- Hat UV LED (hullámhossz: 395 nm) jeleníteti meg a szivárgás színanyagát
- A lézersugár az UV mező középpontjába mutat és maximális precizításra ad lehetőséget
- Kézilámpa 3 LED-del és 100 000 órás LED élettartammal
- Üzemi hőmérséklet: 0 °C ... 50 °C
- Praktikus, levehető kulcstartó karabínerrel

Üzemmodok:

A MODE gomb első megnyomásával az utoljára kiválasztott mód aktiválódik. Az üzemmód kiválasztását követően a TRIGGER gombbal a következő funkciók aktiválódnak:

1. módban – Kézilámpa bekapcsolása*
2. módban – UV- és lézer fény együttes bekapcsolása
3. módban – csak UV fény bekapcsolása
3. módban – Csak lézer fény bekapcsolása

*A TRIGGER benyomva tartása közben a MODE gomb a készüléket folyamatos kézilámpa üzemmódba kapcsolja, majd a TRIGGER gomb ismételt megnyomásával ezt feloldja. Ez csak az 1. (kézilámpa) üzemmódban lehetséges.

Kezelés:

- Válassza ki az üzemmódot a MODE gomb segítségével: kézilámpa, UV- és lézer fény együttesen, csak UV fény, csak lézer fény
- Irányítsa a készüléket a feltételezett szivárgás területre
- Nyomja meg a TRIGGER gombot a bekapcsoláshoz
- Az RLD2 a legtöbb UV festékkel dolgozik, amit hűtőfolyadékba fecskendeztek
- Kövesse a következő standard UV-felismerési technikákat:
 - o Ha lehetséges, sötétítse le a helyiséget, mert az UV-t a legjobban sötét környezetben lehet érzékelni
 - o Az RLD2 a leghatékonyabban a szivárgástól számított 60 cm-en belül működik, ezért a lehető legközelebb tartsa a készüléket a feltételezett szivárgástól
- Először használja az UV fényt a szivárgási terület megtalálásához majd végül a lézersugárral a pontos pozíciót határozza meg

A működtetéshez 3 db mikroelem szükséges.

Elem behelyezése:



1. Az elemtartó rekesz fedelét a felső részén nyomja lefelé majd húzza le a fedelet.
2. Az ábra szerint helyezze be az elemeket.
3. Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét.

Biztonsági előírások:

Ne nézzen közvetlenül az UV fénybe az RLD2 készülék bekapcsolt állapotában.

Ne irányítsa szemre a készüléket bekapcsolt állapotban.

A készülék házát puha, enyhén megnedvesített ruhával tisztítsa.

Ne merítse folyadékba a készüléket.

Tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat.