

**Tartozékok
MEW 35/1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

Általános rendelési adatok

Típus	MEW 35/1
Rendelési szám	1805610000
Verzió	Tartozékok, Végbak
GTIN (EAN)	4032248287017
Menny.	10 Stück

Tartozékok
MEW 35/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	12,5 mm	Szélesség (coll)	0,492 inch
Magasság	56,2 mm	Magasság (coll)	2,213 inch
Mélység	44,5 mm	Mélység (coll)	1,752 inch
Nettó tömeg	65,3 g		

Anyag adatok

Anyag	fém	Szín	szürke
-------	-----	------	--------

Rendszer specifikációk

Változat	Sorkapcsokhoz	Tightening torque (mounting screw)	2.5...5 Nm
Sín	TS 35		

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	becsavart állapotban	Reteselés	csavaros rögzítéshez
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

Méreték

TS 35 eltolás	28,1 mm
---------------	---------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC001041
ETIM 5.0	EC001041	ETIM 6.0	EC001041
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-35
eClass 7.1	27-14-11-35	eClass 8.1	27-14-11-35
eClass 9.0	27-14-11-35	eClass 9.1	27-14-11-35

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks