

EEM-RS485-MA400


Rendelési szám: 2901365



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2901365>

Kommunikációs modul RS-485 JBUS/MODBUS az EEM-MA400-hoz

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 584265
Csomag	1
Vámtarifa	90303100
Katalógusoldal információ	Oldal 203 (CAT-7-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Interfészek

Megnevezés	Modbus RTU/JBUS
Interfész	RS-485
Csatlakozási mód	COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs
Csatlakozástechnika	2, 3 vezetékes
Átviteli távolság	≤ 1200 m
Lezáró ellenállás	120 Ω (DIP kapcsolón keresztül rákapcsolható)
Üzem mód	fél duplex
Soros átviteli sebesség	2,4 ... 38,4 kBit/s

Általános adatok

Szélesség	22,5 mm
-----------	---------

Magasság	65 mm
Mélység	48 mm
Tápfeszültség	9 V (EEM-MA400-on keresztül)
Védettség	IP20
Szín	fekete
Konformitás	CE-konform
Névleges szigetelési feszültség	300 V AC (EN 61010-1)
Túlfeszültség kategória	III
Tesztfeszültség	3,5 kV AC (50 Hz, 1 min) 2,2 kV AC (50 Hz, 1 min)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)
Legnagyobb megengedett levegő-páratartalom (üzem)	≤ 95 %
Sós köd	≤ 2,5 %

Csatlakozási adatok

Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	20
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
Csatlakozási mód	COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs
Csupaszolási hossz	6 mm
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Listed

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;