

**Tartozékok  
PS 2.3 RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image****Áram- és feszültségátalakítók huzalozása**

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

**Általános rendelési adatok**

Típus	PS 2.3 RT
Rendelési szám	<a href="#">0180400000</a>
Verzió	Tartozékok, Vizsgálódugó
GTIN (EAN)	4008190060121
Menny.	20 Stück

**Tartozékok**  
**PS 2.3 RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	5,4 mm	Szélesség (coll)	0,213 inch
Magasság	5,4 mm	Magasság (coll)	0,213 inch
Mélység	32,5 mm	Mélység (coll)	1,28 inch
Nettó tömeg	1,21 g		

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Anyag adatok**

Anyag	Poliamid 66	Szín	piros
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

**Rendszer specifikációk**

Változat	Vizsgálódugó
----------	--------------

**Kiegészítő műszaki adatok**

Felszerelés típusa	Dugaszolt	Rögzítés típusa	Dugaszolt
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

**Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)**

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC002255	ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255	ETIM 6.0	EC002555
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-11-48
eClass 9.0	27-14-11-48	eClass 9.1	27-14-11-48

**Jóvá hagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a> <a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>
Engineering Data	<a href="#">02242_PS_2.3_RT_DXF.dxf</a> <a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>