

5-csatornás LED-es futófény-modul

Rendelési szám: 116114

Rendeltetésszerű használat

Az 5-csatornás LED-es futófény-modul dekoratív fény-effektusokat állít elő LED-ekkel. A készülék csak elemekkel táplálható. Csak zárt helyiségekben szabad alkalmazni, azaz a szabadban nem. Feltétlenül kerüljük el a lehetőségét annak, hogy víz kerüljön rá. A fentiekől eltérő használat nem megengedett, mert a készülék károsodását eredményezi, továbbá rövidzár, tűz stb. veszélyét is magában hordozza.

Biztonsági előírások

A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából származó károk esetében érvényét veszíti a garancia. A következményes károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget.

A szakszerűtlen kezelésből és a biztonsági előírások be nem tartásából eredő személyi és anyagi károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. Ezekben az esetekben is érvényét veszíti a garancia.

- Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból nem megengedett a készülék önkényes átalakítása és/vagy megváltoztatása.
- Az építőkészleten végzett munka közben tilos fémről vagy vezetőképes anyagból készült ékszerek, pl. nyaklánc, karkötő, gyűrű stb. viselése.
- Ne használjuk a modult olyan helyiségekben, ahol éghető gázok, gőzök, vagy porok vannak, vagy lehetnek jelen, továbbá kedvezőtlen környezeti körülmények között.
- Az építőkészletet csak akkor szabad üzembe állítani, ha előzőleg érintésvédett készülékházba építettük be. Beépítés közben feszültségmentes állapotban kell lennie.
- Kerüljük a modul erős mechanikai igénybevételét, és ne tegyük ki magas hőmérséklet, erős rezgések vagy nedvesség behatásának.
- A modul nem gyerek kezébe való.
- Ha kételyünk van a modul működési módjával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljunk szakemberhez.

Üzembeállítás

A készüléket alapvetően csak akkor szabad üzembe állítani, ha érintésvédett módon beépítjük egy házba.

Általában vizsgáljuk meg, hogy a készülék megfelel-e a szándékolt alkalmazásnak.

Az elemek berakása

Az elemek nem valók gyerek kezébe.

Az elemek berakásakor figyeljünk a helyes polarításra.

Ne hagyjuk szabadon elheverni az elemeket, mert fennáll a veszélye annak, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik.

Lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz.

A kifolyt vagy sérült elemek a bőrünkkel érintkezésbe jutva marási sérüléseket okozhatnak, viseljünk ezért ilyenkor alkalmas védőkesztyűt.

Ne zárjuk rövidre az elemeket, ne dobjuk tűzbe, és ne is próbáljuk feltölteni őket. Robbanásveszély áll fenn!

- Rakjunk be az elemtartóba helyes polaritással két új 1,5V-os ceruzaelemet (AA). A helyes polaritás az elemtartó belsejében jelölve van. A hosszabb üzem-élettartam érdekében csak alkáli típusú elemeket alkalmazunk.
- Az elemek berakása után a futófény-modul azonnal üzemkész állapotban van.
- Ha hosszabb ideig nem fogjuk használni a modult, vegyük ki belőle az elemeket a kifolyás megelőzése érdekében.

Kezelés

- Kapcsoljuk be a modult a tolókapcsolóval.
- A különböző színű LED-ek sorra egymás után kigyulladnak, majd újra kialszanak.
- A modul kikapcsolása céljából toljuk vissza a toló-kapcsolót kiinduló helyzetébe.

Eltávolítás

A használhatatlanná vált modult az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően távolítsuk el.

A kimerült elemek eltávolítása

A kimerült elemeket tilos a háztartási hulladék közé dobni. Vigyük őket speciális gyűjtőhelyre, vagy bármelyik olyan üzletbe, ahol elemeket is árulnak.

Műszaki adatok

Tápfeszültség	3V=
Elemek	2 x 1,5V-os ceruzaelem (AA)
Áramfelvétel	max. kb. 1 mA
Elem-üzemélettartam	kb. 700 óra