SKMU MS EMV (sárgaréz ellenanya - EMC)
SKMU EMV M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Weidmüller számos kábel és huzal bevezető rendszert tart a portfóliójában: különféle műanyag, bronz és rozsdamentes acél kábel tömszelencék, IP 66, 67, 68 vagy IP69k védettséggel. A kábel tömszelencék komplett alternatívája az előszerelt kábel modulos többeres vagy többkábeles bevezető rendszer, amely egyszerűen és gyorsan illeszthető be a villamos készülékbe. Végül, de nem utoljára a Weidmüller EX tanúsított kábel tömszelencéket és kábel/huzal rendszereket kínál.

- A kábel tömszelencék műanyagból és bronzból készülnek
- EMC csavarkötések
- robbanásveszélyes területekre
- VDE, CSA és UL engedélyek

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU EMV M40
Rendelési szám	1777660000
Verzió	SKMU MS EMV (sárgaréz ellenanya - EMC), Ellenanya, M 40, 4.6 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248157938
Menny.	10 Stück

SKMU MS EMV (sárgaréz ellenanya - EMC)
SKMU EMV M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	27,8 g

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Szélesség

Vastagság	1 mm

Általános információk

AF 1. méret	46 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Belső menet	M 40	Külső menet	M 40
Külső átmérő	50,8 mm	Menet hossza	4,6 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	Tömszelencék	metrikus
Vastagság	1 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-24
eClass 9.1	27-14-44-24		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

SKMU MS EMV (sárgaréz ellenanya - EMC)
SKMU EMV M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

