

**Csatlakozóelemek
H1,0/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

0,25-6,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)

ónozott vörösréz

mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Típus | H1,0/10 |
| Rendelési szám | 0282800000 |
| Verzió | Érvéghüvely, szigetetlen, 10 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190006662 |
| Menny. | 1 000 Stück |
| Csomagolás | loose |

**Csatlakozóelemek
H1,0/10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség | 10 mm | Szélesség (coll) | 0,394 inch |
| Nettó tömeg | 0,066 g | | |

Műszaki adatok

| | |
|----------|---------------|
| Változat | szigeteletlen |
|----------|---------------|

Érvéghüvelyek

| | | | |
|------------------------|-------------------|--|--------|
| Csupaszolási hossz | 10 mm | Gallér átmérője (D2) | 2,5 mm |
| L1, mm | 10 mm | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 17 |
| Vezeték-keresztmetszet | 1 mm ² | Érintkező felület átmérője (D1) | 1,4 mm |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 | ETIM 6.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

| | |
|--------------------|--|
| Brochure/Catalogue | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Engineering Data | STEP |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |

**Csatlakozóelemek
H1,0/10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**A kép illusztráció**