

**Tartozékok
P 18/50 D02 WS SAKS5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Product image**

A kép illusztráció

Klippon® Connect húzókegyeles technológiával

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	P 18/50 D02 WS SAKS5
Rendelési szám	0362100000
Verzió	Tartozékok, Illesztőbetét (biztosító automata), 50 A
GTIN (EAN)	4008190081874
Menny.	50 Stück

Tartozékok
P 18/50 D02 WS SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Magasság	11 mm	Magasság (coll)	0,433 inch
Mélység	10,5 mm	Mélység (coll)	0,413 inch
Nettó tömeg	0,383 g	Átmérő	16,6 mm

Anyag adatok

Anyag	Alumínium	Szín	fehér
-------	-----------	------	-------

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosítóelem
----------	---------------

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Méreték

Átmérő	16,6 mm
--------	---------

Névleges adatok

Névleges áram	50 A
---------------	------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000278	ETIM 4.0	EC000278
ETIM 5.0	EC000278	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-13	eClass 5.1	27-14-20-06
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Tervezési adatok	EPLAN_WSCAD
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks