

**Tartozékok  
SO SH1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image****Árnyékolás és földelés**

Több különböző csatlakozástechnikával kapható védőföldelés-vezetékünk és árnyékolókapcsaink segítségével hatékony védelmet nyújthat mind a dolgozóknak, mind a berendezéseknek az interferenciával, például elektronikus vagy mágneses mezőkkel szemben. Kínálatunkat tartozékok kiterjedt választéka teszi teljessé.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SO SH1
Rendelési szám	<a href="#">0401460000</a>
Verzió	Tartozékok, Síntartó, Poliamid 66
GTIN (EAN)	4008190188092
Menny.	20 Stück

**Tartozékok  
SO SH1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	24,5 mm	Szélesség (coll)	0,965 inch
Magasság	24,5 mm	Magasság (coll)	0,965 inch
Mélység	20,6 mm	Mélység (coll)	0,811 inch
Nettó tömeg	4,385 g		

**Hőmérsékletek**

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

**Anyag adatok**

Anyag	Poliamid 66	Szín	szürke
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

**Rendszer specifikációk**

Változat	Tartósínhez	Sín	TS 15
----------	-------------	-----	-------

**Kiegészítő műszaki adatok**

Felszerelés típusa	becsavart állapotban
--------------------	----------------------

**Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)**

Csatlakozás típusa	Egyéb
--------------------	-------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000485	ETIM 4.0	EC000485
ETIM 5.0	EC000485	ETIM 6.0	EC001166
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-40-06-07
eClass 9.1	27-14-11-92		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>