

**Tartozékok  
MB M3/M5 CRM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image****Épület berendezéseinek vezetékvezése**

Az épületek berendezéseinek vezetékvezéséhez 10×3-as rézsíneken alapuló teljes rendszert kínálunk, amely egymással tökéletesen együttműködő alkatrészekből áll: installációs sorkapcsok, nullvezető sorkapcsok, elosztó sorkapcsok mellett számos különféle tartozék (például gyűjtősínek és gyűjtősíntartók) is részét képezi.

**Általános rendelési adatok**

Típus	MB M3/M5 CRM
Rendelési szám	<a href="#">0503500000</a>
Verzió	Tartozékok, Csúszóanya, Poliamid 66
GTIN (EAN)	4008190182083
Menny.	20 Stück

**Tartozékok**  
**MB M3/M5 CRM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	12 mm	Szélesség (coll)	0,472 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0,984 inch
Mélység	14 mm	Mélység (coll)	0,551 inch
Nettó tömeg	3,55 g		

**Hőmérsékletek**

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

**Anyag adatok**

Anyag	Poliamid 66	Felületi minőség	kezeletlen
Szín	Krémszínű	UL 94 éghetőségi osztály	V-2

**Rendszer specifikációk**

Változat	Tartósínhez	Sín	TS 32
----------	-------------	-----	-------

**Kiegészítő műszaki adatok**

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	Felpattintható
---	-----	-----------------	----------------

**Méreték**

Menet metrikus mérete, külső	0 M3.0	Osztás, mm (P)	12 mm
------------------------------	--------	----------------	-------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000096	ETIM 4.0	EC000096
ETIM 5.0	EC000096	ETIM 6.0	EC000096
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	23-11-08-04
eClass 9.1	23-11-08-04		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>