


**Tartozékok
ISPF QB75 BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

Általános rendelési adatok

Típus	ISPF QB75 BL
Rendelési szám	0526780000
Verzió	Tartozékok, Szigetelési profil
GTIN (EAN)	4008190093105
Menny.	10 Stück

Tartozékok ISPF QB75 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Szélesség	2,5 mm	Szélesség (coll)	0,098 inch
Magasság	465 mm	Magasság (coll)	18,307 inch
Mélység	5,7 mm	Mélység (coll)	0,224 inch
Nettó tömeg	5,91 g		

Anyag adatok

Anyag	Műanyag	Szín	kék
-------	---------	------	-----

Rendszer specifikációk

Változat	Fedélprofil
----------	-------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Dugaszolt	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Rögzítés típusa	Dugaszolt	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés

Besorolások

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks