

**ESG
SCHS2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

Különböző típusok kaphatók a következő gyártók készülékeihez:

- Siemens
- Telemecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésinre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket a jelölőket a SpeedMarking lézernyomtatóval nem lehet nyomtatni.

Általános rendelési adatok

Típus	SCHS2
Rendelési szám	0337400000
Verzió	ESG, Tartozékok x 1000 mm, PVC, Szín: fekete
GTIN (EAN)	4032248396047
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

**ESG
SCHS2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	1 000 mm	Szélesség (coll)	39,37 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0,315 inch
Mélység	3,4 mm	Mélység (coll)	0,134 inch
Nettó tömeg	10 g		

Általános adatok

Anyag	PVC	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	0
Halogén	Nem	Szélesség	1 000 mm
Szín	fekete	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-20...80 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	WSCAD, EPLAN
------------------	------------------------------

**ESG
SCHS2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok