

**THM
THM GEW 20/8 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A THM GEW szövött címkéket nagyon rugalmas pamutanyagból készítjük. Orsóra csévélve szállítjuk, hőnyomtatókhoz használható, és az irodai lézernyomtatókhoz használt A4-es lapoknál vastagabb ragasztós réteg használatát teszi lehetővé.

Ez a rugalmasság és a vastag ragasztóréteg együtt nagyobb ragasztóerőt ad, és szögletes vagy kerek felületen is használható, pl. kábeleken vagy tömlőkön.

Általános rendelési adatok

Típus	THM GEW 20/8 GE
Rendelési szám	1059880000
Verzió	THM, Készülékjelölők, 8 x 20 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248808304
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

THM
THM GEW 20/8 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	20 mm	Szélesség (coll)	0,787 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0,315 inch
Mélység	0,3 mm	Mélység (coll)	0,012 inch
Nettó tömeg	680 g		

Általános adatok

Anyag	Pamut anyag	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Halogén	Nem	Laponkénti jelölőszám	10 000
Nyomtatás módja	Hőnyomtatás	Ragasztóanyag	Természetes gumi ragasztó
Szám tekercsenként	10 000	Szélesség	20 mm
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
UL 969 tanúsítvány	Nem	Változat	Öntapadós
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...80 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

THM
THM GEW 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok



THM
THM GEW 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

