CableLine
CLI R 02-3 VI/WS 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Weidmüller vezető- és kábeljelölő termékeinek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelekig terjednek. A termékek között találhatók kombinált rendszerek egyedi címkékkel, átlátszó hüvelyekkel, zsugorcsövek és jelölők, amelyeket kábelkötőkkel lehet rögzíteni.

Általános rendelési adatok

Típus	CLI R 02-3 VI/WS 7
Rendelési szám	0560001524
Verzió	CableLine, Rögzítőtüske, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, ibolyaszín
GTIN (EAN)	4032248456499
Menny.	10 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 12:52:21 CEST

CableLine
CLI R 02-3 VI/WS 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	3,4 mm	Szélesség (coll)	0,134 inch
Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0,118 inch
Mélység	4 mm	Mélység (coll)	0,157 inch
Nettó tömeg	1,4 g		

Általános adatok

Anyag	PVC, puha, kadmium nélkül	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	7
Halogén	Igen	Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés
Nyomtatás	7	Nyomtatás módja	hő-dombornyomás
Nyomtatás színe	fehér	Nyomtatás tájolása	vízszintes
Szám tüskénként	25	Szélesség	3,4 mm
Szín	ibolyaszín	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Változat	MultiPack	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték külső átm.	1.3 - 3 mm
Vezeték külső átmérő, max.	3 mm	Vezeték külső átmérő, min.	1,3 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,2 mm²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Product Change Notification	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Tervezési adatok	WSCAD

CableLine
CLI R 02-3 VI/WS 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

