

**HDC-betét
HDC 24B HP250 MPL3 TYP1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 24B HP250 MPL3 TYP1
Rendelési szám	1079640000
Verzió	HDC-betét, Pólusszám: 3, Méret: 8
GTIN (EAN)	4032248841752
Menny.	1 Stück

**HDC-betét
HDC 24B HP250 MPL3 TYP1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	140 mm	Hossz, inch	5,512 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Magasság	46 mm	Magasság (coll)	1,811 inch
Rögzítési méret - szélesség	32 mm	Rögzítési méret - magasság	130 mm
Nettó tömeg	95,91 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	120 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
-------------------------	--------	-------------------------	--------

Általános adatok

Pólusszám	3	Méret	8
-----------	---	-------	---

Anyag

Szín	Ezüstsürke	Anyag	Nemesacél, rozsdamentes
------	------------	-------	-------------------------

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-betét	Terméktípus	Rögzítőkeret
--------------	-----------	-------------	--------------

Besorolások

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-02-02	eClass 8.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-01-92

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN

HDC-betét
HDC 24B HP250 MPL3 TYP1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**