



Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250
Univerzális töltőállomás: modell: 42802
Rend. sz: 20 00 27

FIGYELEM! Olvassa el gondosan a teljes használati útmutatót!

Az útmutató a termék részét képezi, és fontos tudnivalókat tartalmaz a helyes üzembe helyezéshez és használatához. Őrizze meg a későbbi betekintés érdekében, és adja át másoknak is, ha a készüléket továbbadja.

1 Leírás és funkciók:

Az univerzális töltőállomáson maximálisan 6 mobiltelefon készüléket lehet egyidejűleg tölteni, négyet a mellékelt adapterdugókkal a felső oldalon, és kettőt a készülék oldaláról USB-kábelen keresztül (nem szállítjuk vele). Az USB csatlakozó aljakat a felső oldalon adapterdugó nélkül is lehet használni. A töltőállomás irodában és otthon való alkalmazásra van kialakítva.

2 Rendeltetés szerű használat:

A "Leírás és funkciók" pontban leírtakon kívül más felhasználás nem engedélyezett. A készüléket csak száraz beltéri helyiségekben szabad használni. A jelen útmutatások és biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos balesetekhez, személyek és tárgyak károsodásához vezethet.

3 Biztonsági előírások

VIGYÁZAT! A termék házának felszerelését és leszerelését csak képzett elektromos szakember végezheti. Többek között áramütés- és rövidzárlat veszély áll fenn.

- A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való, mivel törékeny, kicsi és lenyelhető részeket tartalmaz, amelyek szakszerűtlen használat esetén személyek számára károsak lehetnek!
- Kérjük, szerelje fel a terméket és a hozzá csatlakoztatott készülékeket úgy, hogy leesése által személyek vagy tárgyak ne sérüljenek meg.
- A csomagolóanyagot ne hagyja szabadon, mert gyerekek játékszernek tekinthetik, és megvágthatják magukat. Ezen kívül fennáll a veszély, hogy a gyerekek a kis tárgyakat lenyelik.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, mechanikai igénybevételnek vagy nedvességnek, ill. ne tegye olyan helyre, ahol vízzel érintkezhet. Ne tegyen semmilyen nehéz tárgyat a készülékre.
- Ne helyezze a terméket klímaberendezések közelébe, vagy olyan helyre, ahol sok a por vagy füst, valamint rázkódásnak és rezgésnek kitett helyekre.
- Ne módosítsa és ne változtassa meg a terméket és annak tartozékait! Vegye figyelembe a 10. és 14. fejezetet is.
- Ne használjon sérült, károsodott alkatrészeket.
- A készüléket csak vízszintes, sima felületen állítsa fel és működtesse.
- A kábeleket és adaptereket lassan és óvatosan dugja be az adott készülékbe.
- Szállításnál vegye figyelembe a "Műszaki adatok" c. fejezetben felsorolt adatokat, és tegye meg a szükséges intézkedéseket, pl. az eredeti csomagolásnál.
- Ha adódnak kérdések, meghibásodások, mechanikai károsodás, zavarok, és más működési problémák, amelyekre a jelen használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a kereskedőhöz, akinél a készüléket beszerezte, javítás vagy esetleges csere ügyében, a "Garancia és szavatosság" c. fejezet szerint.
- Vegye figyelembe a „Műszaki adatok” c. fejezetet.
- Vegye figyelembe a "Rendeltetés szerű használat" c. fejezetben leírtakat is.

4 A szállítás tartalma

- 1 db töltőállomás báziskészülék
- 1 db hálózati kábel
- 1 db használati útmutató
- 10 db készülékspecifikus adapterdugó a következő készülékekhez:
 1. Nokia 1100,3310,6210,8310 (3,5mm)
 2. Nokia 6101,6270,N70,N90 (2,0mm)
 3. Nokia 6500,8600-hoz (micro USB)
 4. Ericsson D750i, K750i (Fast-Port)
 5. Motorola V3 (mini USB)

6. iPhone 3Gs / iPod
7. iPhone 3Gs / iPod
8. Sony PSP
9. Samsung G600/U800/U900
10. LG KG800, KM900, KU990

5 Csatlakozás és kezelés:

1. Csatlakoztassa a mellékelt hálózati dugót a töltőkészülék hálózati csatlakozójához.
2. Kösse össze a töltendő készülékeket a hozzájuk illő töltőadapter segítségével a töltőállomással, a töltőállomás felső oldalán lévő adapter-dugaszaljakra való bedugással.



Az adapterdugókat a készülék alján lévő gumilábak nyomásával ismét el lehet távolítani.

A hálózati csatlakozóval szemben lévő készülékoldalon 2 további USB készüléket lehet párhuzamosan USB-kábeleken keresztül (nem szállítjuk vele) csatlakoztatni és tölteni.

3. Dugja be a hálózati dugót a dugaszoló aljzatba, és kapcsolja be a töltőkészüléket.

MEGJEGYZÉS:

Minden töltő-aljzatnál egy kék LED világit. Ez a LED jelzi, hogy a töltőállomás a töltendő készülékkel össze van kötve, és tölt.

Ha a készülékek teljesen fel vannak töltve, ezt a készülék állapotjelzőjéről állapíthatja meg.

A kimenetek egymástól teljesen függetlenek.

4. A készüléket az adapterdugóról fölfelé történő, óvatos húzással válassza le.

A Sony Ericsson modelleknél ezen kívül szükséges még egy könnyű ide-oda mozgatás is.

6 Ápolás, karbantartás, tárolás és szállítás:

VIGYÁZAT! Áramütés és rövidzárlat veszélye áll fenn!

- A készülék nem igényel karbantartást.
- Húzza ki először a hálózati dugót.
- Tisztítsa a terméket száraz, vagy erősebb szennyeződésnél enyhén megnedvesített törlőruhával. Ügyeljen közben okvetlenül a készülék áramvezető részeire!
- Ügyeljen a kábel lefektetések arra, hogy senki ne botolhasson meg benne.
- Kerülje a magas hőmérsékletet, nedvességet, ill. olyan helyeket, amelyek megnedvesedhetnek, az ápolásnál, karbantartásnál, tárolásnál és szállításnál.
- Őrizze meg a csomagolást, és használja por- és nedvességvédelemként.
- Szállításnál vegye figyelembe a csomagoláson lévő biztonsági jelképeket.

7 Hibaelhárítás:

Hibajelenség	Intézkedés
A készülék nem tölt.	-Amennyiben a töltendő készülék teljesen fel van töltve, a töltési funkció nem működik. -Ellenőrizze a kábel- és dugaszoló csatlakozásokat, hogy elég szorosak-e. -Alkalmazza a megfelelő adapterdugót.
Az USB töltési funkció zavarai	Győződjön meg róla, hogy egy kompatibilis USB töltőkábelt használ.
Egyéb problémák	Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

8 Műszaki adatok

Modell 42802

Bemenő feszültség: 100-240 V AC 50/60 Hz

Kimenő feszültség 5,38 V

Teljesítményfelvétel 26 W

Kimenő áram 6 x 0,8 A = 4,8 A

Kimenetek a felső oldalon 4 cserélhető dugasz-hely / 4 USB csatlakozó hüvely

Oldalt 2 USB csatlakozó hüvely

Súly adapterrel / adapter nélkül 400 g / 370 g

Magasság, mm 43,5

Átmérő, mm 185

Készülékház műanyag

Belső biztosíték 250 V / 2 A

9 Garancia és jótállás:

- A gyártó 2 évi garanciát vállal az új készülékre.
- Mivel a gyártónak nincs befolyása a helyi adottságokra és a termék üzembe helyezésére, a garancia csak magát a terméket fedi le.
- Abban az esetben, ha a készüléken hiba vagy működésképtelenség állapítható meg, kérjük, forduljon a szakkereskedőhöz, és mutassa be adott esetben a vásárlás nyugtáját vagy számláját a termék eredetének bizonyítására. A kereskedő vagy helyben kijavítja a hibát, vagy továbbküldi a készüléket a gyártóhoz. Megkönyítható cégünk szakértőinek a munkát, ha az esetleges hibákat részletesen ismerteti, - ekkor van arra lehetőség, hogy az - aránylag ritkán előforduló - hibákat megtalálják, és kijavítsák.
- A gyártó nem vállal szavatosságot olyan személyi vagy dologi károkért, amelyek a jelen útmutatóval ellentétes, szakszerűtlen felszerelés vagy kezelés következtében keletkeztek. Ezekhez tartozik többek között a termék és tartozékai bármilyen módosítása.
- A jelen használati útmutatóban leírtaktól eltérő kezelés nem megengedett, és a jótállás, szavatosság és garancia elvesztéséhez vezethet.
- A nyomtatásból eredő hibák elismerésének jogát a gyártó fenntartja magának.
- A gyártó ezen kívül fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken, csomagoláson és a kísérő dokumentáción, mint pl. használati útmutató, előzetes bejelentés nélkül változtasson.

10 Az ártalmatlanítással kapcsolatos tudnivalók

Elektromos és elektronikus készülékeket az európai WEEE irányelvek szerint nem szabad a háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítani. A felhasználó köteles az elektromos és elektronikus készülékeket élettartamuk letelte után az erre a célra rendszeresített közösségi gyűjtőhelyen vagy az eladás helyén leadni. A részletes szabályozást az adott ország törvényei tartalmazzák. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. Az elhasznált készülékek ilyen jellegű ártalmatlanításával jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.

11 CE Konformitási nyilatkozat:

Jelen készülék a 2001/95/EU és 2006/95/EU irányelvek által előírt jelzésekkel van ellátva: a CE jelöléssel a Goobay®, a Wentronic GmbH regisztrált márkatulajdonosa kijelenti, hogy a készülék megfelel az európai irányelvekben lefektetett alapvető követelményeknek. Ezek online a www.wentronic.com weblapon található. Minden kereskedelmi és regisztrált márká az adott tulajdonos védjegye.