

**Vágószerszámok**  
**KT 14**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Vágószerszámok kábelekhöz 8 mm, 12 mm, 14 mm és 22 mm külső átmérőig. A penge speciális geometriája lehetővé teszi a réz és alumínium deformáció mentes vágását minimális fizikai ráfordítással. A vágószerszámok az EN/IEC 60900 szerinti VDE- és GS-tesztelve legfeljebb 1000 V-ig védőszigeteléssel is kaphatók.

**Általános rendelési adatok**

Típus	KT 14
Rendelési szám	<a href="#">1157820000</a>
Verzió	Vágószerszámok ,Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4032248945344
Menny.	1 Stück

**Vágószerszámok**  
**KT 14**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	225 mm	Szélesség (coll)	8,858 inch
Magasság	63,5 mm	Magasság (coll)	2,5 inch
Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1,181 inch
Tömeg	320 g	Nettó tömeg	324,78 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Műszaki adatok**

Változat Egykezes mechanikus

**Vágószerszámok**

Adat / telefon / vezérlőkábel, max. Ø	14 mm	Egyeres alumínium kábel, max. (mm <sup>2</sup> )	35 mm <sup>2</sup>
Többes alumínium kábel, max (mm <sup>2</sup> )	70 mm <sup>2</sup>	Többes alumínium kábel, max. (AWG)	2/0 AWG
Többes alumínium kábel, max. átmérő	14 mm	Vörösréz kábel - flexibilis, max.	70 mm <sup>2</sup>
Vörösréz kábel - flexibilis, max. (AWG)	2/0 AWG	Vörösréz kábel - többes, max.	35 mm <sup>2</sup>
Vörösréz kábel - többes, max. (AWG)	2 AWG	Vörösréz kábel - tömör, max.	16 mm <sup>2</sup>
Vörösréz kábel - tömör, max. (AWG)	6 AWG	Vörösréz kábel, max. átmérő	14 mm

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity [Manufacturer's Declaration - Cable cutters](#)  
 Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Vágószerszámok  
KT 14**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

-  max. 14 mm
-  max. 16 mm<sup>2</sup>
-  max. 35 mm<sup>2</sup>
-  max. 70 mm<sup>2</sup>