

**Klippon TB (Terminal Box)  
KTB MOPL 4538 MSZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

Abbildung ähnlich

**Integrál, bővít és testre szab:****Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB ház sorozat konzisztens szerkezetű tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Rögzítőlemezek**

Szerelőlapok, lyukmintákkal vagy anélkül, DIN szerelősínek hosszanti és keresztirányú szereléséhez, vagy komponensek szereléséhez közvetlenül a szerelőlapra.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | KTB MOPL 4538 MSZN                                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1193990000</a>                                                                                                         |
| Verzió         | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 403 mm, Szélesség: 321 mm, Mélység: 12 mm, Anyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118028591                                                                                                                      |
| Menny.         | 1 Stück                                                                                                                            |

**Klippon TB (Terminal Box)  
KTB MOPL 4538 MSZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Szélesség   | 321 mm  | Szélesség (coll) | 12,638 inch |
| Magasság    | 403 mm  | Magasság (coll)  | 15,866 inch |
| Mélység     | 12 mm   | Mélység (coll)   | 0,472 inch  |
| Nettó tömeg | 1 514 g |                  |             |

**Tartozékok általános információi**

|                  |             |                                 |        |
|------------------|-------------|---------------------------------|--------|
| Anyag            | Lemezacél   | Anyagvastagság                  | 1,5 mm |
| Felületi minőség | galvanizált | Forrasztószem furatátmérője (D) | 7 mm   |

**Általános információ**

|                  |             |       |           |
|------------------|-------------|-------|-----------|
| Anyagvastagság   | 1,5 mm      | Anyag | Lemezacél |
| Felületi minőség | galvanizált |       |           |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002620    | ETIM 5.0   | EC002620    |
| ETIM 6.0   | EC000213    | eClass 6.2 | 27-18-92-61 |
| eClass 7.1 | 27-18-92-61 | eClass 8.1 | 27-18-92-61 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-39 | eClass 9.1 | 27-18-92-90 |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |

**Klippon TB (Terminal Box)  
KTB MOPL 4538 MSZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**